



タングステン電極

Tungsten electrodes

■セリアタイプ (交流/直流TIG用) Celia type(for AC/DC TIG)

愛称	部品コード Parts code	外径 mmφ	全長 mm	備考 Note
	YN 05C2S	0.5	150	<ul style="list-style-type: none"> ●セリア2%入り ●incl. 2% of Celia ●消耗が少なく長寿命しかも、アークの燃え上がりが少なく再起動性が良好 ●Less consumption, long life also good re-arc starting
	YN 10C2S	1.0		
	YN 16C2S	1.6		
	YN 20C2S	2.0		
	YN 24C2S	2.4		
	YN 30C2S	3.0		
	YN 32C2S	3.2		
	YN 40C2S	4.0		
	YN 48C2S	4.8		

■ランタナタイプ (直流TIG用) Lantana type(for DC TIG)

愛称	部品コード Parts code	外径 mmφ	全長 mm	備考 Note
	YN 05L2S	0.5	150	<ul style="list-style-type: none"> ●ランタナ2%入り ●incl. 2% of Lantana ●アークの安定が長時間維持でき、しかも再起動性が良好 ●Maintain long arc stability also good re-arc starting
	YN 10L2S	1.0		
	YN 16L2S	1.6		
	YN 20L2S	2.0		
	YN 24L2S	2.4		
	YN 30L2S	3.0		
	YN 32L2S	3.2		
	YN 40L2S	4.0		
	YN 48L2S	4.8		

《ミニサイズ》タングステン電極

Tungsten electrodes

愛称	部品コード Parts code	外径 mmφ	全長 mm	備考 Note
	TET 00502	0.5	25	YT-088T(TF) YT-08TS□
	TET 01017	1.0		
	TET 01622	1.6		

□は1型、2型トーチ対応