

Recoil Kits/Tools Metric

Thread Size/Pitch	Kits	Installation Tools	Production Insertion Tools			Electric Mandrels	Tangbreak Tools	Extraction Tool	Gauges	
			Pre- Winder	Light - Winder	Non - Captive				4H5H Tol.	5H MED
*M2 - 0.4	35028	50061-20				55027B	59060M	50002	65024	65025
*M2.2 - 0.45	35018	50061-21	55011				59060M	50002	65014	65015
*M2.5 - 0.45	35258	50069-17	55251			55257B	59070M	50002	65254	65255
*M3 - 0.5	35038	50089-17	55031	55032U		55037B	59090M	50002	65034	65035
*M3.5 - 0.6	35358	50095-15	55351				59100M	50002	65354	65355
*M4 - 0.7	35048	50125-13	55041	55042U		55047B	59130M	50003	65044	65045
*M5 - 0.8	35058	50156-9	55051	55052U		55057B	59160M	50003	65054	65055
*M6 - 1	35068	50188-5	55061	55062U		55067B	59190M	50003	65064	65065
*M7 - 1	35078	50219-4	55071				59220M	50003	65074	65075
M8 - 0.75	N/A	50250-0						50003		
*M8 - 1	37088	50250-7	57081				59250M	50003	67084	67085
*M8 - 1.25	35088	50250-7	55081	55082U		55087B	59250M	50003	65084	65085
*M9 - 1	37098	50281-5					59280M	50003	67094	67095
*M9 - 1.25	35098	50281-5					59280M	50003	65094	65095
*M10 - 1	38108	50313-12	58101			58107B	59310M	50003		
*M10 - 1.25	37108	50281-4	57101	57102U			59310M	50003	67104	67105
*M10 - 1.5	35108	50281-4	55101	55102U		55107B	59280M	50003	65104	65105
*M11 - 1	38118	50344-4					59340M	50003	68114	68115
*M11 - 1.25	37118	50344-4					59340M	50003	67114	67115
*M11 - 1.5	35118	50344-4					59340M	50003	65114	65115
*M12 - 1	N/A	50375-0								
*M12 - 1.25	38128	50375-1	58121				59380M	50003		
*M12 - 1.5	37128	50375-1	57121	57122U		57127B	59380M	50003	67124	67125
*M12 - 1.75	35128	50375-1	55121	55122U		55127B	59380M	50003	65124	65125
M13 - 1.25	38138	50375-0						50003	68134	68135
M13 - 1.5	37138	50375-0						50003	67134	67135
M13 - 1.75	35138	50375-0						50003	65134	65135
M14 - 1.25	38148-1	50468-0						50003		
M14 - 1.5	37148	50438-0	57141					50003	67144	67145
M14 - 2	35148	50438-0	55146					50003	65144	65145
M15 - 1.5	37150	50438-0						50003	67154	67155
M15 - 2	35158	50438-0						50003	65154	65155
M16 - 1.5	37168	50500-0			57161			50003	67164	67165
M16 - 2	35168	50500-0	55166		55161			50003	65164	65165
M18 - 1.5	38188-1	50591-0	57181					50003		
M18 - 2	37188	50591-0						50003	67184	67185
M18 - 2.5	35188	50591-0	55186					50003	65184	65185
M20 - 1.5	38200	50591-0			58201			50004	68204	68205
M20 - 2	37208	50591-0						50004	67204	67205
M20 - 2.5	35208	50591-0						50004	65204	65205
M22 - 1.5	38220	50688						50004	68224	68225
M22 - 2	37220	50688						50004	67224	67225
M22 - 2.5	35220	50688						50004	65224	65225
M24 - 1.5	38240	50750						50004	68244	68245
M24 - 2	37240	50750						50004	67244	67245
M24 - 3	35240	50750						50004	65244	65245
M26 - 1.5	38260	50875						50004	68264	68265
M27 - 1.5	38270	50875						50004	68274	68275
M27 - 2	37270	50875			57271				67274	67305
M27 - 3	35270	50875							65274	65275
M30 - 1.5	38300	51000							68304	68305
M30 - 2	37300	51000							67304	67305
M30 - 3	35300-3	51000							65304-3	65305-3
M30 - 3.5	35300	51000							65304	65305
M33 - 2	37330	51063								
M33 - 3.5	35330	51063								
M36 - 1.5	38360	51125							68364	68365

* Drill and magnetic tangbreak tool included