



## 〈用途〉

パイプ、アングル、チャンネル、形鋼等の一般鋼材の切断に！

## 【ゴールド】一般鋼材用切断砥石

商品コード	品名	サイズ (mm) 外径×厚さ×穴径	表示 砥粒・粒度・硬度	最高使用周速度 (m/s)	梱包 (枚入×個入)	価格 (円) (1枚) (税込)
1014550001	ゴールド	455×3.5×25.4(30・32)	A24M	63	20枚入	1,830
1014050001		405×3×25.4	A36S	63	25枚入	860
1013550001		355×3×25.4	A36S	72	25枚入	840
1013550041			A46M	72		
1013050001		305×2.5×25.4	A36S	72	50枚入(25×2)	550
1013050002					50枚入(10×5)	
1013050003					50枚入(5×10)	
1012550001					50枚入(25×2)	



## 〈用途〉

丸棒、角棒、ステンレス鋼、鋳鉄等の重量鋼、特殊鋼の切断に！

## 【シルバー】重量鋼材用切断砥石

商品コード	品名	サイズ (mm) 外径×厚さ×穴径	表示 砥粒・粒度・硬度	最高使用周速度 (m/s)	梱包 (枚入×個入)	価格 (円) (1枚) (税込)
1014550021	シルバー	455×3.5×25.4	A36M	63	20枚入	1,830
1014050101		405×3×25.4	A36M	63	25枚入	860
1013550042		355×3×25.4	A36M	72	25枚入	840
1013050021		305×2.5×25.4	A36M	72	50枚入(25×2)	550

## 【ジャンボカット】大型鋼材用切断砥石

商品コード	品名	サイズ (mm) 外径×厚さ×穴径	表示 砥粒・粒度・硬度	最高使用周速度 (m/s)	梱包 (枚入×個入)	価格 (円) (1枚) (税込)
1016600001	Jカット	660×6×32	A30J	63	5枚入	8,130
1016100001		610×6×32 (30・25.4)	A30J	63	5枚入	8,130
1016100021		610×5×32 (30・25.4)	A24M	63	5枚入	7,870
1015850001		585×6×32 (30・25.4)	A30J	63	5枚入	7,000
1015850021		585×5×32 (30・25.4)	A24M	63	5枚入	6,740
1015100001		510×6×25.4 (30)	A30M	63	10枚入	4,980
1015100004		510×6×25.4 (30)	A30J	63	10枚入	4,980
1015100051		510×4.5×25.4 (30・32)	A24M	63	15枚入	4,200