

コネクタ ノックアウト接続用

ケーブルクess+制御盤



【NPTおねじ付き】

納期区分	品番	接続できる ケーブルクess 最大外径	挿入できる ケーブル 最大外径	φA	φB C	φd φI	ℓ ₁	ℓ ₂	接続ねじ		重量 (g/個)	最小入数 (個/袋)
									ANSI B 1.20.1 φS ₁	呼び		
○	KMBT 12	12	10	30.4	29.2	10.8	10	21	21.2	NPT 1/2	60	20
○	KMBT 16	16	13	34.2	30.8	14.1	10	21	21.2	NPT 1/2	70	20
○	KMBT 22	22	18	41.5	37.7	19.0	12	24	26.5	NPT 3/4	100	20
○	KMBT 28	28	23	48.3	46.8	24.6	14	26	33.2	NPT 1	160	10
○	KMBT 36	36	32	58.8	56.3	33.0	16	29	41.9	NPT 1-1/4	230	10
○	KMBT 42	42	37	66.8	64.8	38.2	16	31	48.0	NPT 1-1/2	320	10
○	KMBT 54	54	48	80.0	79.6	49.3	18	33	60.1	NPT 2	440	5
○	KMBT 70	70	58	92.4	93.0	58.8	20	38	72.8	NPT 2-1/2	644	2
○	KMBT 82	82	75	109.8	106.0	75.5	22	41	88.7	NPT 3	844	2
○	KMBT 92	92	85	123.8	121.0	86.4	24	45	101.4	NPT 3-1/2	1100	1
○	KMBT 104	104	98	137.5	135.0	99.1	24	48	114.1	NPT 4	1352	1

【薄鋼電線管おねじ付き】

納期区分	品番	接続できる ケーブルクess 最大外径	挿入できる ケーブル 最大外径	φA	φB C	φd φI	ℓ ₁	ℓ ₂	接続ねじ		重量 (g/個)	最小入数 (個/袋)
									JIS C 8305 φS ₁	呼び		
○	KMBC 10	10	8	27.5	28.7	8.5	10	20	19.1	CTC19	50	20
○	KMBC 12	12	10	30.4	30.4	10.8	10	22	19.1	CTC19	60	20
○	KMBC 16	16	12	34.2	32.0	13.1	10	22	19.1	CTC19	65	20
○	KMBC 22	22	18	41.5	39.8	19.3	12	24	25.4	CTC25	100	20
○	KMBC 28	28	24	48.3	47.0	24.6	14	27	31.8	CTC31	150	10
○	KMBC 36	36	30	58.8	56.5	30.8	14	30	38.1	CTC39	210	10
○	KMBC 42	42	37	66.8	65.3	38.2	16	32	50.8	CTC51	310	10
○	KMBC 54	54	49	80.0	80.0	49.5	16	34	63.5	CTC63	430	5
○	KMBC 70	70	60	92.4	93.0	60.6	16	38	76.2	CTC75	620	2

樹脂製/黒色品



ロックナット及びフェラリは、樹脂製です。

【管用平行おねじ付き】

納期区分	品番	接続できる ケーブルクess 最大外径	挿入できる ケーブル 最大外径	接続ねじ		重量 (g/個)	最小入数 (個/袋)
				JIS B 0202 φS ₁	呼び		
○	KMBGP 10	10	8	20.9	G 1/2	24	20
○	KMBGP 12	12	10	20.9	G 1/2	28	20
○	KMBGP 16	16	13	20.9	G 1/2	33	20
○	KMBGP 22	22	18	26.4	G 3/4	47	20
○	KMBGP 28	28	24	33.2	G 1	75	10
○	KMBGP 36	36	32	41.9	G 1-1/4	110	10
○	KMBGP 42	42	37	47.8	G 1-1/2	130	5
○	KMBGP 54	54	48	59.6	G 2	190	5
○	KMBGP 70	70	60	75.1	G 2-1/2	334	2

【薄鋼電線管おねじ付き】

納期区分	品番	接続できる ケーブルクess 最大外径	挿入できる ケーブル 最大外径	接続ねじ		重量 (g/個)	最小入数 (個/袋)
				JIS C 8305 φS ₁	呼び		
○	KMBCP 10	10	8	19.1	CTC19	24	20
○	KMBCP 12	12	10	19.1	CTC19	25	20
○	KMBCP 16	16	12	19.1	CTC19	31	20
○	KMBCP 22	22	18	25.4	CTC25	45	20
○	KMBCP 28	28	24	31.8	CTC31	68	10
○	KMBCP 36	36	30	38.1	CTC39	98	10
○	KMBCP 42	42	37	50.8	CTC51	146	5
○	KMBCP 54	54	49	63.5	CTC63	197	5

真鍮製



ロックナット及びフェラリは、銅製です。
インシュレータは樹脂製です。

【管用平行おねじ付き】

納期区分	品番	接続できる ケーブルクess 最大外径	挿入できる ケーブル 最大外径	φA	φB C	φd φI	ℓ ₁	ℓ ₂	接続ねじ		重量 (g/個)	最小入数 (個/袋)
									JIS B 0202 φS ₁	呼び		
○	KMBGC 16	16	13	33.0	33.0	14.0	12	21	20.9	G 1/2	68	10
○	KMBGC 22	22	18	40.7	39.6	19.0	12	22	26.4	G 3/4	117	10
○	KMBGC 28	28	24	47.3	46.3	24.4	14	24	33.2	G 1	162	10
○	KMBGC 36	36	32	58.8	57.0	33.0	14	32	41.9	G 1-1/4	230	10
○	KMBGC 42	42	37	67.2	65.2	38.1	16	35	47.8	G 1-1/2	320	5
○	KMBGC 54	54	48	80.8	79.3	49.4	16	39	59.6	G 2	450	5

ステンレス製

●ステンレス製コネクタは、商品分類名「サンバイブ」の頁をご参照下さい。