



適合ケーブル 規格番号(例) ZDC02	適合ケーブル 規格番号(例) ZDC020	材質 SUS304	耐圧 R0+R0 R0E	使用温度 -50℃ ~150℃
----------------------------	-----------------------------	--------------	--------------------	-----------------------

ノックアウト用コネクタ

ねじ込み式



- プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するための非ユニオン式のコネクタです。
- プリカチューブの接続は、ねじ込み方式です。
- 鋼 (S P H C) 製のロックナットを附属しています。
- プリカチューブとコネクタの引張力は500N (JISのミディアム) です。

【厚鋼電線管おねじ付き】

納期区分	品番	接続できる プリカ チューブ	挿入できる ケーブル 最大外径	φB	φd	L ₁	L ₂	接続ねじ JIS C 8305		重量 (g/個)	最小入数 (個/袋)
								φS1	呼び		
○	BG 10	10	8	29	9.2	12	16.8	20.9	CTG16	23	20
○	BG 12	12	10	29	11.4	12	16.8	20.9	CTG16	23	20
○	BG 15	15	13	29	14.1	12	16.8	20.9	CTG16	23	20
○	BG 17	17	15	29.2	15.9	12	19.8	20.9	CTG16	44	20
○ ※	BG 17-22	17	15	37.6	20.2	12	16.7	26.4	CTG22	60	20
○ ※	BG 24-16	24	14	34	14.5	12.8	18.3	20.9	CTG16	43	20
○	BG 24	24	20	37.1	21.0	12	22.0	26.4	CTG22	62	20
○	BG 30	30	25	44.5	25.5	16	25.4	33.2	CTG28	119	20
○	BG 38	38	33	53.8	34.0	16	28.9	41.9	CTG36	168	20
○	BG 50	50	39	66.6	39.7	18	28.9	47.8	CTG42	239	10
○ ※	BG 50-54	50	48	74	48.5	18	27.3	59.6	CTG54	236	10
○	BG 63	63	51	78	52.2	18	28.3	59.6	CTG54	239	5
○ ※	BG 63-70	63	61	93	62.0	19	27.6	75.1	CTG70	289	5
○	BG 76	76	67	93	67.5	19	28.6	75.1	CTG70	316	5
○ ※	BG 76-82	76	74	106	75.4	20	27.8	87.8	CTG82	357	5
○	BG 83	83	79	106	80.0	20	30.8	87.8	CTG82	354	2
○	BG 101-92	101	91	121	92.3	22	31.0	100.3	CTG92	509	2
○	BG 101-104	101	98	135	99.2	23	31.0	113.0	CTG104	530	2

※印の品番は、JIS C 8350に該当しない製品です。

【薄鋼電線管おねじ付き】

納期区分	品番	接続できる プリカ チューブ	挿入できる ケーブル 最大外径	φB	φd	L ₁	L ₂	接続ねじ JIS C 8305		重量 (g/個)	最小入数 (個/袋)
								φS1	呼び		
○ ※	BC 10-15	10	8	24	10.0	10	16.8	15.9	C15	17	20
○	BC 10	10	8	26	9.2	12	16.8	19.1	CTC19	19	20
○ ※	BC 12-15	12	11	24	11.9	10	16.8	15.9	C15	17	20
○	BC 12	12	10	26	11.4	12	16.8	19.1	CTC19	19	20
○ ※	BC 15-15	15	11	24	11.9	10	16.8	15.9	C15	17	20
○	BC 15	15	13	26	14.1	12	16.8	19.1	CTC19	19	20
○	BC 17	17	14	29.2	14.9	12	19.8	19.1	CTC19	41	20
○	BC 24	24	20	34.9	20.8	12	22.0	25.4	CTC25	61	20
○	BC 30	30	25	44.5	25.8	14	24.9	31.8	CTC31	96	20
○	BC 38	38	31	53.8	31.5	16	28.4	38.1	CTC39	145	20
○	BC 50	50	43	66.6	43.8	16	28.4	50.8	CTC51	214	10
○	BC 63	63	57	79	57.8	18	28.3	63.5	CTC63	233	5
○	BC 76	76	69	93	70.1	19	28.6	76.2	CTC75	299	5

※印の品番は、JIS C 8350に該当しない製品です。

【メートルおねじ付き】

納期区分	品番	接続できる プリカ チューブ	挿入できる ケーブル 最大外径	φB	φd	L ₁	L ₂	接続ねじ JIS C 8463		重量 (g/個)	最小入数 (個/袋)	
								φS1	呼び			
[7]	PBM 17	PZ	17	13	27.6	15.1	12	19.8	19.9	M20×1.5	50	10