



# ストラブ・ワイドクランプ

## CWタイプ

新発売

広範囲にわたるピンホールや腐食割れを素早く安全に補修します!



### ■ 寸法・規格表

呼び径	型式番号	適用管外径 (mm)	ケーシング		締付けボルト				使用圧力		重量 (kg)
			幅 (mm)	形状	ネジの 呼び	六角 サイズ (mm)	標準 トルク値 (N・m)	本数	水・ 油類 (MPa)	空気・ 有機ガス (MPa)	
40A	CW-40N2	48 ~ 52	200	ワン ピース	M10	17	20	2	1.0	0.5	1.4
	CW-40N3		300					3			2.0
50A	CW-50N2	60 ~ 67	200					2			1.4
	CW-50N3		300					3			2.1
65A	CW-65N2	75 ~ 83	200					2			1.5
	CW-65N3		300					3			2.3
80A	CW-80N2	88 ~ 95	200					2			1.6
	CW-80N3		300					3			2.4
100A	CW-100N2	108 ~ 118	200					2			1.8
	CW-100N3		300					3			2.7
125A	CW-125N2	134 ~ 145	200					2			2.3
	CW-125N3		300					3			3.5
150A	CW-150N2	159 ~ 170	200					2			2.5
	CW-150N3		300					3			3.8
200A	CW-200N2	212 ~ 225	200					2			3.1
	CW-200N3		300					3			4.7
250A	CW-250N3	261 ~ 272	300	3	5.5						
300A	CW-300N3	315 ~ 325	300	3	6.0						
350A	CW-350N4	347 ~ 367	400	ツー ピース	M12	19	80	0.75		11.4	
400A	CW-400N4	406 ~ 430					90			8	12.6

ショーボンド カップリング株式会社