

フィラーテープ (シクネステープ)

■ Thickness Gauge Tape



(12.7mm巾)

フィラーテープ (シクネステープ) は自動車エンジン、その他内燃機の組立、並びに調整用として使用されるもので、所要寸法に切って使用します。

巾は通常12.7mm巾ですが、特殊巾も製作いたします。材質はSK2~SK5 (新No. SKS81 SK85 SK95) 炭素工具鋼及び同等品ですが、2.0、3.0はS55C SW60相当品です。ステンレス製の場合はSUS304CSPです。

※厚みにより真鍮(BS)、銅(CU)も製作いたします。

フィラーテープ

厚 さ (mm)		長 さ
0.01 ~ 0.40	0.01 トビ	1m以上でも 製作可能です
0.45 0.50		
0.55 ~ 1.00	0.05 トビ	1mもの
1.10 ~ 1.50	0.10 トビ	
2.00 3.00		

※2.00 3.00は鉄系になります

フィラーテープ ステンレス(SUS)

厚 さ (mm)		長 さ
0.005 ~ 0.055	0.005 トビ	1m以上でも 製作可能です
0.06 ~ 0.15	0.01 トビ	
0.20 0.25 0.30 0.40 0.50		1mもの
0.35 0.45 0.60 ~ 1.00(※)	(※)0.10 トビ	
1.20 1.50 2.00		

モーター用ギャップゲージ

■ Gap Gauge for Motor



シクネスゲージの長いもので、主として電動機、発電機等の鉄心とコイルのすきまを測定する時に使用されるものです。

品 番	長さ	枚数	リーフの組合せ (巾12.7mm)
300 M	300	9	(mm)
400 M	400		0.04 0.05 0.06 0.07 0.08
500 M	500		0.10 0.15 0.20 0.30
600 M	600		
800 M	800		
1000 M	1000		

カードゲージ (紡績用ゲージ)

■ Card Gauge



精紡機のカード針布のすきまを測定するゲージです。統綿及び綿紡、粗紡などにより所要寸法が異なるが、必要に応じてリーフの長さおよび厚さを製作いたします。

品 名	長さ(mm)	巾(mm)	リーフの組合せ
耗 (mm) 5枚組	230	45	0.10 0.20 0.30 0.50 1.00(mm)

※規格品外のサイズも製作いたします。

仕様や内容は、予告なく変更および中止する場合がございます。