

CRC



コーナラウンジングカッタ (3枚刃&4枚刃)

Corner Rounding Cutter (3-Flutes & 4-Flutes)



- R面取り加工専用のカッタです。
- Especially for rounded chamfering.

ワーク別 選定表 Work-Material Selection Chart	炭素鋼 Carbon Steels	合金鋼・工具鋼 Alloy Steels Tool Steels	プリハードン鋼 Pre-hardened Steels	ステンレス鋼 Stainless Steels	鋳鉄 Cast Iron	調質鋼 Hardened Steels			アルミ合金 Aluminium Alloys	チタン合金 Titanium Alloys
						(35HRC)	(40HRC)	(45HRC)		
○	○				○	○				

VAN: CRC・R

単位:mm
Unit:mm

R Radius	先端径 Tip Diameter	外径 Diameter	全長 Overall Length	柄径 Shank Diameter	刃数 Number of Flutes	在庫 Stock	
0.5	6	9	55	10	3	●	
0.75	6	9.5	55	10	3	□	
1	6	10	55	10	3	●	
1.25	6	10.5	55	10	3	□	
1.5	6	11	55	10	3	●	
1.75	6	11.5	55	10	3	□	
2	6	12	60	12	3	●	
2.25	6	12.5	60	12	3	□	
2.5	6	13	60	12	3	●	
2.75	6	13.5	60	12	3	□	
3	6	14	60	12	3	●	
3.25	6	14.5	60	12	3	□	
3.5	6	15	65	12	3	●	
3.75	6	15.5	65	12	3	□	
4	6	16	65	12	3	●	
4.25	6	16.5	65	12	3	□	
4.5	7	18	70	16	4	●	
4.75	7	18.5	70	16	4	□	
5	7	19	70	16	4	●	
5.25	7	19.5	70	16	4	□	
5.5	8	21	75	16	4	●	
5.75	8	21.5	75	16	4	□	
6	8	22	75	16	4	●	
6.25	8	22.5	75	16	4	□	

汎用
Square
ハイ
ヘリックス
High Helix
ラフィング
Roughing
ボール
エンド
Ball Nose
コーナR
Corner Radius
アルミ用
For Aluminium
特殊
加工用
For Special

超硬
H
ン
ズ
ミ
ル
Carbide End Mills

汎用
2枚刃
Square 2Flute
汎用多刃
Square Multi
ハイ
ヘリックス
High Helix
ラフィング
Roughing
ボール
エンド
Ball Nose
コーナR
Corner Radius
コンビネーション
ジャンク
Combination
アルミ用
For Aluminium
キー溝用
For Key Way
特殊
加工用
For Special

ハイス
エンド
ミ
ル
High Speed Steel End Mills