



ドリルチャック

JB-40 **精密タイプ**
チャック許容範囲 **0.3~4.0mm**
チャックキー: No.TK-40 標準価格 OPEN

JB-65 **チャック許容範囲**
0.5~6.5mm 正逆対応

JB-10 **チャック許容範囲**
1.0~10mm 正逆対応

JB-13 **チャック許容範囲**
1.5~13mm 正逆対応

CR-10 **チャック許容範囲**
1.0~10mm 正逆対応

CR-13 **チャック許容範囲**
1.5~13mm 正逆対応

JB-55 **チャック許容範囲**
1.5~6.5mm
簡易型

JBH-10 **チャック許容範囲**
2.0~10mm 正逆対応
解除キーも使える
ハイブリッドタイプ

対応チャックキー / P.41

キー付 対応チャックキー / P.41

No.	A×B (mm)	標準価格 (円)	重量 (g)	W ₁ ×H×W ₂ (mm)	4906842
JB-40	22×63	OPEN	89	130×60	251814
JB-65	30×77	2,460	146	130×60	251500
JB-10	32×99	3,300	262	165×75	251517
JB-13	41×108	4,200	375	165×75	251548

キーレス

No.	A×B (mm)	標準価格 (円)	重量 (g)	W ₁ ×H×W ₂ (mm)	4906842
CR-10	48×107	3,100	229	155×70	251432
CR-13	49×115	3,950	347	165×70	251449
JB-55	24×75	1,230	89	130×60	251531
JBH-10	36×91	OPEN	332	155×80	251555

NEW カラーグリップタイプ キー付ドリルチャック

JBR-10 **チャック許容範囲**
1.0~10mm

JBR-13 **チャック許容範囲**
1.5~13mm

対応チャックキー / P.41

No.	A×B (mm)	標準価格 (円)	重量 (g)	W ₁ ×H×W ₂ (mm)	4906842
JBR-10	36×99	3,450	140	140×75	251319
JBR-13	44×105	4,350	140	140×75	251326

ワンタッチ式ドリルチャック

WT-65 **チャック許容範囲**
1.0~6.5mm

差込口 6.35mm

先端工具 → 差込口 → 先端工具

ご使用のビットに取り付け出来ます。

対応チャックキー / P.41

No.	A×B (mm)	標準価格 (円)	重量 (g)	W ₁ ×H×W ₂ (mm)	4906842
WT-65	30×73	2,750	6/60	155×80	251920

ドリルチャック用アダプター

Spare Chuck Adaptor (With Reverse Screw)

No.TA-3824 (3/8"-24山用)

逆ねじ形状	対応機種
M-S	JB-65 6.5mm
M-S	DR-10 10mm
M-S	KR-10 10mm

No.TA-3825

逆ねじ形状	対応機種
M-S	JBH-10 10mm
M-S	JBL2-10 10mm

No.TA-1210 (1/2"-20山用)

逆ねじ形状	対応機種
M-6P#3	JB-10 10mm
M-6P#3	CR-10 10mm

No.TA-1213

逆ねじ形状	対応機種
M-6P#3	JB-13 13mm
M-6P#3	CR-13 13mm

No.	SIZE	標準価格 (円)	重量 (g)	W ₁ ×H×W ₂ (mm)	4906842
TA-3824	3/8×24	OPEN	10/100	115×60	251609
TA-3825	3/8×24	OPEN	10/100	115×60	251661
TA-1210	1/2×20	OPEN	10/100	115×60	251470
TA-1213	1/2×20	OPEN	10/100	115×60	251487