

エクスプローラー ウルトラ 超耐久性 金属用切断砥石



ストレートタイプ

切れ味に磨きかけた性能を確保しながら、製品寿命が従来品比較で2倍以上の耐久性能を発揮。優れた切れ味と抜群の耐久性を持つ超微細でより均一な結晶の新シリコニアアルミナ砥粒「ノルソン プラス」と、性能を最大限に引き伸ばす最新の「クオントムボンドテクノロジー」(特許出願中)を採用し、従来に無い並外れた性能の切断砥石です。



品番・約度	外径	厚み	穴径	スペック	入数
2TW105ULRZA10-60	105	1.0	15	ZA60ZZ	10
2TW105ULRZA16-46	105	1.6	15	ZA46ZZ	10
2TW125ULRZA10-60	125	1.0	22	ZA60ZZ	10

エクスプローラー 0.8 超極薄 金属用切断砥石



ストレートタイプ

1.0mm厚よりさらに薄い、0.8mm厚の両面補強切断砥石。特に厚さ2mm以下の材料にズバ抜けた性能を発揮します。その薄さゆえ、従来品に比べ ①大幅な切断スピードアップ ②ワーク面の焼け抑制 ③ワーク面のバリ発生を抑制するため、非常に綺麗な仕上がりが得られます。125Dはオフセット形状になります。



品番・約度	外径	厚み	穴径	スペック	入数
2TW100XPRDA08-60	105	0.8	15	ZA60V	10
2TW125XPRDA08S-60	125	0.8	22	ZA60V	10

メガ・ワン 薄肉刃厚 金属用切断砥石



ストレートタイプ

1.0(1.6)mm厚切断砥石・「メガ・ワン」はステンレス、一般鋼材の薄鋼板、薄肉パイプ、アングル、丸棒の切断に優れた性能を発揮します。シリコニアアルミナ砥粒「ノルソン」を使用し、抜群の鋭い切れ味を実現。従来品1mm厚の切断砥石と比較して、切断スピードで約2割アップ、耐久性も約3割アップしました。



品番・約度	外径	厚み	穴径	スペック	入数
2TW105MORZA10-60	105	1.0	15	ZA60V	10
2TW125MORZA10-60	125	1.0	22	ZA60V	10
2TW180MORZA16-46	180	1.6	22	ZA46V	10

エクスプローラー ZA切断 パワフルな金属用切断砥石



ストレートタイプ

ZA切断用砥石はステンレス鋼板や銑物溝口の切断、建設現場での厚物鋼材切断などタフでハードでヘビーな作業条件にマッチするパワフルなプロフェッショナルスペックの砥石です。(※受注生産品になります。)



品番・約度	外径	厚み	穴径	スペック	入数
2TW100XPRDZA25-30	105	2.5	15	ZA30S	10
2TW125XPRDZA25-30*	125	2.5	22	ZA30S	10
2TW150XPRDZA25-30*	150	2.5	22	ZA30S	10
2TW180XPRDZA25-30*	180	2.5	22	ZA30S	10