

## TW-Nシリーズ



## TX-Nシリーズ



## TXBシリーズ



TW223N TW323N TW423N  
TX223N TX323N TX423N

### TW-Nシリーズ (校正分銅内蔵形)

形名	TW223N	TW323N	TW423N	TWC623N
P/N	S321-64507-07	S321-64507-08	S321-64507-09	S321-64507-27
ひょう量	220g	320g	420g	620ct(124g)
最小表示	0.001g	0.001g	0.001g	0.001ct(0.0002g)
さらの大きさ(mm)	約φ110			約φ80
本体寸法	約206(W)×291(D)×241(H)mm			
本体重量	約4.2kg			約4.1kg
所要電源	ACアダプタ(入力AC100V、出力12V、1A)			
価格	¥87,000	¥97,000	¥124,000	¥115,000

※外形寸法はP.63参照



TX2202N TX3202N  
TX4202N

### TX-Nシリーズ

形名	TX223N	TX323N	TX423N	TX2202N	TX3202N	TX4202N	TXC623N
P/N	S321-64507-02	S321-64507-03	S321-64507-04	S321-64507-12	S321-64507-13	S321-64507-14	S321-64507-22
ひょう量	220g	320g	420g	2200g	3200g	4200g	620ct(124g)
最小表示	0.001g	0.001g	0.001g	0.01g	0.01g	0.01g	0.001ct(0.0002g)
さらの大きさ(mm)	約φ110			約167(W)×181(D)			約φ80
本体寸法	約206(W)×291(D)×241(H)mm			約200(W)×291(D)×80(H)mm			約206(W)×291(D)×241(H)mm
本体重量	約3.8kg			約2.8kg			約3.8kg
所要電源	ACアダプタ(入力AC100V、出力12V、1A)						
価格	¥70,000	¥75,000	¥96,000	¥72,000	¥77,000	¥101,000	¥85,000

※外形寸法はP.63参照



TWC623N TXC623N

校正用分銅推奨リスト (TX-Nシリーズ用) ※分銅の詳細はP.56~59参照 ※分銅はJCSS校正(別途注文)されることをお奨めします。

級	表す量 (P/N)	個数	価格
F1	200g (S321-55846)	1	¥23,100
	100g (S321-55845)	2	
F2	200g (S321-55846)	2	¥46,200
	100g (S321-55845)	1	
F1	2kg (S321-55849)	1	¥72,600
	1kg (S321-55848)	1	
F1	2kg (S321-55849)	1	¥124,300
	1kg (S321-55848)	1	
E2	100g (S321-53415)	1	¥26,400
	50g (S321-53415)	2	



TXB2201L TXB6201L  
TXB4201L TXB6200L

### TXBシリーズ



形名	TXB222L	TXB422L	TXB622L	TXB621L	TXB2201L	TXB4201L	TXB6201L	TXB6200L
P/N	S321-63800-02	S321-63800-03	S321-63800-04	S321-63800-01	S321-63800-12	S321-63800-13	S321-63800-14	S321-63800-11
ひょう量	220g	420g	620g	620g	2200g	4200g	6200g	6200g
最小表示	0.01g	0.01g	0.01g	0.1g	0.1g	0.1g	0.1g	1g
さらの大きさ(mm)	φ110			φ110	φ160			
本体寸法	約199(W)×260(D)×77(H)mm							
本体重量	約1.5kg							
所要電源	ACアダプタ(入力AC100V、出力12V、1A)または乾電池(単3×6本) <sup>※1</sup>							
価格	¥68,000	¥70,000	¥72,000	¥58,000	¥70,000	¥75,000	¥78,000	¥63,000

※外形寸法はP.63参照

※1 連続使用最大約40時間(アルカリ乾電池を使用し、バックライトなしで使った場合)



TXB222L TXB622L  
TXB422L TXB621L

校正用分銅推奨リスト ※分銅の詳細はP.56~59参照 ※分銅はJCSS校正(別途注文)されることをお奨めします。

級	表す量 (P/N)	個数	価格
F2	200g (S321-55860)	1	¥17,600
	200g (S321-55860)	2	
F2	100g (S321-55859)	1	¥37,400
	500g (S321-55861)	1	
M1	100g (S321-64330)	1	¥31,900
	500g (S321-64328)	1	
F2	2kg (S321-55863)	1	¥35,200
	2kg (S321-55863)	2	
F2	5kg (S321-55864)	1	¥99,000
	1kg (S321-64327)	1	
M1	5kg (S321-55864)	1	¥93,000
	5kg (S321-64325)	1	

オプション オプションについてはP.60・61のシリーズ対応表もご参照ください。

P/N	品名	価格
S321-62675	プリンタEP-80	¥65,000
S321-62675-10	プリンタEP-90	¥85,000
S321-61967-40(D9)	RS-232Cケーブル	¥14,200
S321-62520-45(D9)	USB-シリアル変換キット <sup>※1</sup>	¥16,200
S321-64523-10(D9)	全面保護カバー(5個) (TX-N 大皿形専用)	¥5,400
S321-63827-12(D9)	" (TXB大皿小皿共通)	¥4,500
S321-64522-10(D9)	表示部保護カバー(5個) (TW-N/TX-N小皿形専用)	¥4,500
S321-63827-11(D9)	" (TXB大皿小皿共通)	¥4,500
S321-61691-04(D9)	充電式バッテリーパック(外付け) <sup>※2</sup>	¥53,700
S321-73469(D9)	ACアダプタ(本体に標準付属)	¥4,200

※1 RS-232Cケーブルが含まれています。

※2 8時間以上の充電で約8時間使用できます。



電子プリンタEP-90 充電式バッテリーパック