

■バーリングリーマー



●丸軸及び角付（電気ドリルにて使用可能）

番号	刃先	刃元	刃長	軸径	パイプ寸法	価格
No. 0	6.0 ㉓	27.0 φ	39 ㉓	10.0 ㉓	1/8 ~ 1	
1	7.0	35.0	48	10.0	1/4 ~ 1 1/4	
1 1/2	7.0	44.0	58	12.7	1/4 ~ 1 1/2	
2	8.0	53.0	77	12.7	1/4 ~ 2	
3	21.0	80.0	100	18.0	3/4 ~ 3	

■テーパリーマー



番号	寸法	価格
No. 1	3 ㉓ ~ 12	
2	3 ㉓ ~ 16	
3	4 ㉓ ~ 22	
4	4 ㉓ ~ 32	

■ドリフト



番号	使用するスリーブソケットの番号	寸法			価格
		全長	巾	厚	
No. 1	No. 1	95 ㉓	16 ㉓	4.5 ㉓	
2	2	115	19	5.5	
3	3	135	25	8.0	
4	4, 5, 6	180	33	12	

■面取りカッター SKH

電気ドリル・インパクトドライバー・ボール番でも使用可能

- ①穴ふちのバリ取り面取りに
- ②薄板の穴のくりひろげに
- ③皿面取りに
- ④パイプのバリ取り面取りに



寸法	軸径	刃先角	価格
8	6	90°	
12	6	90°	
16	6	90°	