

CSA-BXシリーズ RoHS COMPLIANT 2002/95/EC

脱調検知ドライバ & ステッピングモータセット

セット **ドライバ** + **モータ**

脱調検知 クローズドループ制御 バルス制御

□42 片軸/両軸 □56.4 片軸/両軸 □42 片軸ギヤード □60 片軸/両軸ギヤード

φ50 遊星片軸ギヤード



NEW ギヤード遊星ギヤードラインナップ

CSA-BXシリーズの特長

- 脱調検知モード、クローズドループモードをスイッチで切替可能
オープンループ制御による脱調検知が可能(脱調検知モード)
クローズドループ制御による脱調回避機能搭載(クローズドループモード)
- スピードフィルタによるモータ起動、停止時の振動低減が可能
- 4段階分解能(400、800、1600、3200P/R)
- 13段階電流設定:0.6~3.0A
- 豊富な保護機能(過熱、過回生、低電圧、過負荷、過速度)
- 入力電源:DC24V
- オートパワーダウン機能

ラインナップ一覽

モデル	軸仕様	□サイズ [mm]	品名	価格 (税別)	最大静止トルク [N-m]	モータ長 [mm]	モータ重量 [kg]	モータ情報 ページ	モータ間ケーブル (P.83)	
脱調検知ドライバ & モータセット	片軸	42.0	CSA-BX42D2E	¥26,000	0.23	53.0	0.29	P.84	PCSA28	
			CSA-BX42D4E	¥26,800	0.38	67.5	0.42			
		56.4	CSA-BX56D1E	¥27,200	0.44	56.5	0.51	P.85	PCSA29	
			CSA-BX56D3E	¥27,600	0.77	68.5	0.71			
			CSA-BX56D5E	¥28,800	1.40	91.5	1.10			
モデル	軸仕様	□サイズ [mm]	品名	価格 (税別)	許容トルク [N-m]	ギヤ比	モータ長 [mm]	モータ重量 [kg]	モータ情報 ページ	モータ間ケーブル (P.83)
脱調検知ドライバ & ギヤードモータセット NEW	片軸ギヤード	42.0	CSA-BX42D2ESD	¥33,200	1.0	1:10	83.8	0.38	P.86	PCSA28
		60.0	CSA-BX56D1ESD	¥34,800	3.0	1:10	96.4	0.81	P.87	PCSA29
モデル	軸仕様	φサイズ [mm]	セット品名	価格 (税別)	許容トルク [N-m]	ギヤ比	モータ長 [mm]	モータ重量 [kg]	モータ情報 ページ	モータ間ケーブル (P.83)
脱調検知ドライバ & 遊星ギヤードモータセット NEW	遊星片軸ギヤード (キー溝)	50.0	CSA-BX56D1EPB	¥54,800	3.5	1:10	130.0	1.31	P.88	PCSA29
			CSA-BX56D1EPE	¥61,400	8.0	1:25	154.5	1.61		
			CSA-BX56D1EPH	¥61,400	12.0	1:50	154.5	1.61		