

# CSA-BBシリーズ RoHS COMPLIANT 2002/95/EC

高出力マイクロステップドライバ & ステッピングモーターセット

セット **ドライバ** + **モータ**

最大 <b>16</b> 分割 マイクロステップ	DC24~48V	パルス 制御
<input type="checkbox"/> 42 片軸/両軸	<input type="checkbox"/> 56.4 片軸/両軸	<input type="checkbox"/> 60 片軸/両軸
<input type="checkbox"/> 85.5 片軸/両軸		



**NEW**  **85.5mm**  
ラインナップ  
2012年12月 発売予定

## CSA-BBシリーズの特長

- 最大入力電圧48V、最大電流6Aの高出力マイクロステップドライバ
- 最大3,200分割/回転 (最小ステップ角: 0.1125°)
- 選べる5段階分割 (1、2、4、8、16)
- 16段階電流設定: 0~6A (Max)
- 停止時電流設定機能
- 保護機能 (過熱保護、過電圧保護)

## ラインナップ一覽

モデル	軸仕様	□サイズ [mm]	セット品名	価格 (税別)	定格電流 [A/相]	最大静止トルク [N-m]	モータ長 [mm]	モータ重量 [kg]	モータ情報ページ	モータ間ケーブル (P.101)
ドライバ & モータセット	片軸	42.0	CSA-BB42D1	¥18,000	1.6	0.291	34.0	0.23	P.102	PCSA19
			CSA-BB42D2	¥18,100		0.417	40.0	0.29		
			CSA-BB42D3	¥18,600		0.536	47.5	0.36		
		56.4	CSA-BB56D1	¥19,000	2.8	0.847	42.0	0.51	P.103	PCSA20
			CSA-BB56D3	¥19,400		1.376	54.5	0.71		
			CSA-BB56D5	¥20,600		2.424	77.5	1.11		
		60.0	CSA-BB60D1	¥20,200	2.8	1.165	46.3	0.62	P.104	PCSA25
			CSA-BB60D3	¥20,700		1.647	55.8	0.88		
			CSA-BB60D5	¥23,400		3.106	87.8	1.40		
		<b>85.5</b> <b>NEW</b>	CSA-BB86D1H	¥23,400	6.0	3.3	71.1	2.0	P.105	モータ直出し
			CSA-BB86D3H	¥29,800		6.2	101.5	2.9		
			CSA-BB86D5H	¥33,500		9.0	132.0	4.0		
	両軸	42.0	CSA-BB42D1D	¥18,500	1.6	0.291	34.0	0.23	P.102	PCSA19
			CSA-BB42D2D	¥18,600		0.417	40.0	0.29		
			CSA-BB42D3D	¥19,100		0.536	47.5	0.36		
		56.4	CSA-BB56D1D	¥19,500	2.8	0.847	42.0	0.51	P.103	PCSA20
			CSA-BB56D3D	¥19,900		1.376	54.5	0.71		
			CSA-BB56D5D	¥21,100		2.424	77.5	1.11		
		60.0	CSA-BB60D1D	¥20,700	2.8	1.165	46.3	0.62	P.104	PCSA25
			CSA-BB60D3D	¥21,200		1.647	55.8	0.88		
			CSA-BB60D5D	¥23,900		3.106	87.8	1.40		
		<b>85.5</b> <b>NEW</b>	CSA-BB86D1HD	¥23,900	6.0	3.3	71.1	2.0	P.105	モータ直出し
			CSA-BB86D3HD	¥30,300		6.2	101.5	2.9		
			CSA-BB86D5HD	¥34,000		9.0	132.0	4.0		