

CSB-BZシリーズ

サーボドライバ & ステッピングモータセット


セット **ドライバ** + **モータ**

 分解能最大
10,000p/r

 クローズド
ループ

 パルス
制御

 42
片軸

 60
片軸

一体型

SSA-TR

SSA-VR

SSA-PR
SSA-PE

セット

CSB-BZ

CSA-UP

CSA-UR

CSA-UT

CSA-UK

CSA-UD

CSA-UB

CSA-BX

CSA-BA

CSA-BB

単品

P-PMS
標準P-PMS
ギヤードP-PMS
中空

技術資料

価格
オプション

CSB-BZシリーズの特長

- クローズドループサーボ駆動
- 速度全域で低騒音、低振動、低発熱
- DINレール設置型スリムドライバ
- 4段階分解能設定 (500、1,000、5,000、10,000p/r)
- 豊富な保護機能
- 入力電源: DC24V
- スピードフィルタによってスムーズな加減速が可能
- 6段階の簡単ゲイン設定

ラインナップ一覧

モデル	軸仕様	□サイズ [mm]	品名	価格 (税別)	モータ長 [mm]	モータ重量 [kg]	モータ情報 ページ	モータ間ケーブル (P.43)
サーボドライバ & ステッピングモータセット	片軸	42.0	CSB-BZ42D3E	¥49,900	66.8	0.42	P.44	PCSA40-10
		60.0	CSB-BZ60D3E	¥53,900	82.6	0.96	P.45	