

●仕様

| | |
|----------|--------------------------------|
| 型番 | ETS-703S/703P S…表面取付型 P…パネル取付型 |
| 電源電圧 | AC100V-200V(共用) |
| 周波数 | 50/60Hz共用 |
| 停電補償 | 200時間 |
| 充電時間 | 50時間(100%充電に対して) |
| 許容電圧変動範囲 | 定格電圧85V~240V |
| 周辺温度 | -10℃~50℃ |
| 出力 | 接点出力(1a) |
| 接点定格 | 抵抗負荷 AC250V 7A |
| 設定回数 | 24回 ON、OFF動作 |
| 設定間隔 | 最小30分 |
| 時間精度 | ±0.5秒/日 |
| 消費電力 | 約10VA |
| 重量 | 200g |
| 外形寸法 | 72×72×77(S) 72×72×73(P)(mm) |

●各部の名称

