

温度センサ

T-300PC

¥9,600 (税抜)

-50~300℃
白金薄膜測温抵抗体
センサ部:φ3.2×135mm
センサ部精度:±1.9℃
全長約2.2m
適合本体型名
PC7000, PC710, PC700,
PC20, PC720M



温度表示には、PC Link (ソフトウェア) が別途必要です。

K-8-250

¥15,500 (税抜)

-50~250℃
Kタイプ熱電対温度センサ (表面形)
センサ部:15×16mm
全長約1m
適合本体型名
PC7000, PC710,
PC720M, RD701,
RD700, CD772



K-8-300

¥8,000 (税抜)

-50~300℃
Kタイプ熱電対温度センサ (シース形)
センサ部:φ3.1×150mm
全長約1.2m
適合本体型名
PC7000, PC710,
PC720M, RD701,
RD700, CD772



K-8-500

¥16,500 (税抜)

-50~500℃
Kタイプ熱電対温度センサ (表面形)
センサ部:15×16mm
全長約1m
適合本体型名
PC7000, PC710,
PC720M, RD701,
RD700, CD772



K-8-650

¥7,800 (税抜)

-50~650℃
Kタイプ熱電対温度センサ
(フレキシブル形)
センサ部:φ1×300mm
全長約1.4m
適合本体型名
PC7000, PC710,
PC720M, RD701,
RD700, CD772



K-8-800

¥10,000 (税抜)

-50~800℃
Kタイプ熱電対温度センサ (シース形)
センサ部:φ3.1×150mm
全長約1.2m
適合本体型名
PC7000, PC710,
PC720M, RD701,
RD700, CD772



K-AD

¥1,800 (税抜)

K-8-250~K-8-800
熱電対接続用アダプタ
全長約50mm
適合本体型名
PC7000, PC710,
PC720M, RD701,
RD700, CD772,



K-8シリーズ温度センサをご使用の際はアダプタK-ADが必要になります。

T-THP

¥3,450 (税抜)

-20~200℃
-20~130℃:±2℃
130~200℃:±4℃
サーミスタ式
センサ部:φ2.5×31mm
全長約0.9m
適合本体型名
SP20, SP20C,
CAM600S



K-250PC / K-250CD

¥1,400 (税抜)

-50~250℃
Kタイプ熱電対温度センサ (線形)
センサ部精度: -20~0℃±2.5℃
0~250℃±1.1℃
全長約1m: K-250PC, 2m: K-250CD
適合本体型名
PC7000, PC710,
PC720M, RD701,
RD700



ACアダプタ

AD-30-2

¥2,700 (税抜)

全長約2.1m
適合本体型名
LCR700, OPM-360,
OPM37LAN, OPM35S



AD-71AC

¥1,920 (税抜)

全長約1.9m
適合本体型名
PC20



携帯用ケース

C-08S

¥2,800 (税抜)

H160×W150×D55mm
ハードケース

適合本体型名
DM1008S
DM508S
PDM508S
PDM1529S
PDM5219S



C-302CB 持ち運びバッグ

¥3,000 (税抜)

H140×W350×D130mm
適合本体型名
PDR302



C-77

¥2,000 (税抜)

H195×W130×D75mm
ソフトケース
適合機種
PC773, CD770,
CD771, CD772



C-77H

¥2,500 (税抜)

H190×W140×D70mm
ハードケース
適合機種
PC773, CD770,
CD771, CD772



デジタルマルチメータ
M O テスタ

アナログマルチテスタ

クランプメータ

絶縁抵抗計

各種測定器
接地抵抗計 温度計 照度計 光パワーメータ他

アクセサリ