

セット品 (ニッケルメッキタイプ)

※NSJ-8N, NSJ-10N以外は静電気対策仕様です。静電気対策には静電パイプと組み合わせてご使用ください。

品番	NSJ-1N	NSJ-2N	NSJ-3N	NSJ-4N	NSJ-5N	NSJ-6N	NSJ-7N
形状							
セット内容	NS-1N…2個 ボルト・ナット…1組	NS-2N…1個 NS-3N…1個 ボルト・ナット…2組	NS-2N…2個 NS-4N…1個 ボルト・ナット…3組	NS-4N…2個 ボルト・ナット…2組	NS-2N…4個 ボルト・ナット…4組	NS-7N…2個 ボルト・ナット…1組	NS-5N…2個 NS-6N…2個 ボルト・ナット…2組
品番	NSJ-8N	NSJ-9N	NSJ-10N	NSJ-11N	NSJ-12N	NSJ-16N	
形状							
セット内容	NS-8N…1個 NS-9N…1個 (メネジ付) PJ-605…1個 / ボルト…1本	NS-10N…1個 NS-11N…1個 (ナット付) ボルト…1本	NS-12N…2個 PJ-608N…1個 ボルト・ナット…1組	NS-13N…2個 ボルト・ナット…1組	NS-6N…4個 NS-14N…2個 ボルト・ナット…4組	NS-16N…2個 ボルト・ナット…2組	

※NSJ-8N, NSJ-10Nはブゼンポイント(PJ-605, 608N)を使用しているため、静電気対策品ではありません。

セット品 (3価クロメートメッキタイプ)

品番	NSJ-1S	NSJ-2S	NSJ-3S	NSJ-4S	NSJ-5S	NSJ-6S	NSJ-7S
形状							
セット内容	NS-1S…2個 ボルト・ナット…1組	NS-2S…1個 NS-3S…1個 ボルト・ナット…2組	NS-2S…2個 NS-4S…1個 ボルト・ナット…3組	NS-4S…2個 ボルト・ナット…2組	NS-2S…4個 ボルト・ナット…4組	NS-7S…2個 ボルト・ナット…1組	NS-5S…2個 NS-6S…2個 ボルト・ナット…2組
品番	NSJ-8S	NSJ-10S	NSJ-11S	NSJ-16S			
形状							
セット内容	NS-8S…1個 NS-9S…1個 (メネジ付) PJ-605…1個 / ボルト…1本	NS-12S…2個 PJ-608N…1個 ボルト・ナット…1組	NS-13S…2個 ボルト・ナット…1組	NS-16S…2個 ボルト・ナット…2組			

ラチェットレンチ

JB-RH
M6用5mm

28mm

※スぺーシア専用品

単品・構成部品

※品番の末尾Nはニッケルタイプ、Sは3価クロメートメッキタイプです。

品番	NS-1/NS-1N/NS-1S	NS-2/NS-2N/NS-2S	NS-3/NS-3N/NS-3S	NS-4/NS-4N/NS-4S	NS-5/NS-5N/NS-5S		
形状							
品番	NS-6/NS-6N/NS-6S	NS-7/NS-7N/NS-7S	NS-8/NS-8N/NS-8S	NS-9/NS-9N/NS-9S	NS-10/NS-10N		
形状				 メネジ付			
品番	NS-11/NS-11N	NS-12/NS-12N/NS-12S	NS-13/NS-13N/NS-13S	NS-14/NS-14N	NS-15		
形状	 ナット付						
品番	NS-16/NS-16N/NS-16S	NS-17 NEW	SJ-B/SJ-BN	SJ-N/SJ-NN	PJ-605	PJ-608N	PJ-609
形状		 φ33mm	(ボルト) M6×25	(ナット) M6	 45mm PE樹脂製 (NSJ-8/N/S用)	 37mm PE樹脂製 (NSJ-10/N/S, NSJ-15用)	 77mm 37mm PE樹脂製 (NSJ-10/N/S, NSJ-15用)