

工具

手動圧着工具



重量：800g
長さ：230mm

M20S-1J-切削コンタクト／同軸コンタクト用 16 新製品

M10S-1Jのリニューアルバージョン。よりお求めやすい価格にてリリースいたしました。
本体とSダイス、ストップブッシングで構成され、ダイス交換によりコンタクト各型式の圧着ができます。4方向から押しつぶす4インデント方式で、単線・より線の圧着に適しています。AWG20以下の電線コンタクトでは芯線に加え、電線被覆の圧着ができます。また、圧着が完了するまでハンドルがもとに戻らない“ラチェット機構”の採用により、個人差のない完全な圧着ができます。サイズ12・サイズ8コンタクトについても拡張予定です。



重量：300g
長さ：170mm

MH860 (M22520/7-01) -切削コンタクト用 16 20

MIL-C-22520/7規格の業界標準の圧着工具です。8種類のクリンプに対応できます。交換可能なロケーターとクリンプツールにあらかじめ付いている選定ダイヤルで、異なった電線サイズに対応します。

適用コンタクト

16 サイズ16コンタクト

20 サイズ20コンタクト

12 サイズ12コンタクト

8 サイズ8コンタクト



重量：510g
長さ：250mm

AF8 (M22520/1-01) -切削コンタクト用 16

MIL-C-22520/1規格の業界標準の圧着工具です。AWG#12から#26までの電線に対応しています。ほぼ円形の8方向から押しつぶす圧着式です。ロケーターを変換することにより各種のコンタクトを圧着することが可能です。