

R-SY20V

R-SY15V

R-SY12V

R-SY8V

ステンレス(SUS304)ワイヤーロープピニコートタイプ リール巻

▼メーカーコード 49-68462

品番	仕上り径	ロープ径	重量	リール寸法	リール重量	構造	破断荷重	参考使用荷重	入数	表面処理	JANコード
R-SY20V	2.0 mm	1.5 mm	11.5g/m	160φ×120mm	300g	7×7	190.0kg	70.0kg	100m	黄	119967
										青	119974
										赤	119950
										黒	119677
										透明	119639
R-SY15V	1.5 mm	1.0 mm	5.1g/m	100φ×90mm	100g	7×7	80.0kg	30.0kg	100m	黄	119936
										青	119943
										赤	119745
										黒	119660
										透明	119622
R-SY12V	1.2 mm	0.81mm	3.5g/m	100φ×90mm	100g	7×7	54.0kg	20.0kg	100m	黄	119912
										青	119929
										赤	119905
										黒	119653
										透明	119615
R-SY8V	0.85mm	0.45mm	1.4g/m	100φ×90mm	100g	7×7	16.5kg	6.0kg	100m	黄	119899
										青	119738
										赤	119882
										黒	119646
										透明	119608

※参考使用荷重はワイヤーロープ本体のものです。先端加工方法により数値は変わります。◆専用パーツはP.79~P.81に掲載しております。



R-SY20V



R-IY80V



R-IY60V



R-IY45V

鉄ワイヤーロープピニコートタイプ リール巻

▼メーカーコード 49-68462

品番	仕上り径	ロープ径	重量	リール寸法	リール重量	構造	破断荷重	参考使用荷重	入数	表面処理	JANコード
R-IY80V	8.0mm	6.0mm	158.0g/m	295φ×270mm	1700g	6×19	1850.0kg	300.0kg	100m	青	158133
R-IY60V	6.0mm	4.0mm	78.0g/m	295φ×270mm	1700g	6×7	845.0kg	200.0kg	200m	青	158126
										反射黄	158140
										反射緑	158157
R-IY45V	4.5mm	3.0mm	40.6g/m	200φ×135mm	500g	6×7	550.0kg	100.0kg	100m	緑	119714
										青	119707

※参考使用荷重はワイヤーロープ本体のものです。先端加工方法により数値は変わります。◆専用パーツはP.79~P.81に掲載しております。



R-IY45V