

◆ HJTS自在旋回 / HJT SB自在旋回 シングルストッパー付

金具種類	車輪径 mm	金具 カラー	車輪 種類	最大許容荷重 kg(N)	リム幅 mm	車輪取付幅 mm	取付高 mm	取付座 mm	取付ピッチ mm	取付穴 mm	軸径 mm	偏心 mm	自重	
													HJTS kg	HJT SB kg
HJTS HJT SB	50	U B	MC	300(2940)	15×2	36	81	82×82	55×55 -65×65	9.5× 16.5	8	18	0.63	0.73
			MCMO										0.63	0.73
			MCD										0.63	0.73
	65		MC	400(3920)	17×2	40	100	100×100	63×63 -78×78	10.5×21	10	22	1.07	1.28
			MCMO										1.07	1.28
			MCD										1.08	1.29
	75		MC	500(4900)	18.5×2	43	111.5					25	1.26	1.46
			MCMO										1.26	1.46
			MCD										1.27	1.47

- ・金具カラー仕上げ:U(三価クロメート) / B(焼付けブラック)
- ・受注生産 金具カラー仕上げ:W(焼付けホワイト) / C(クロムメッキ)
- ・MCDはU(三価クロメート)のみ

◆ HJTS-SJ自在ネジ込み / HJT SB-SJ自在ねじ込み シングルストッパー付

金具種類	車輪径 mm	金具 カラー	車輪 種類	最大許容荷重 kg(N)	リム幅 mm	車輪取付幅 mm	取付高 mm	ネジ径 × ピッチ × 長さ mm	軸径 mm	偏心 mm	自重	
											HJTS kg	HJT SB kg
HJTS-SJ HJT SB-SJ	50	U B	MC	300(2940)	15×2	36	85	M20×P2.5×50	8	18	0.65	0.76
			MCMO								0.65	0.76
			MCD								0.66	0.76
	65		MC	400(3920)	17×2	40	103	M24×P3.0×55	10	22	0.97	1.17
			MCMO								0.97	1.17
			MCD								0.98	1.18
	75		MC	500(4900)	18.5×2	43	115			25	1.21	1.41
			MCMO								1.21	1.41
			MCD								1.23	1.43

- ・金具カラー仕上げ:U(三価クロメート) / B(焼付けブラック)
- ・MCDはU(三価クロメート)のみ

適合車輪

JBB ラジアルボールベアリング

- ▶ 車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用  
 - グリースの追加注入無しでも静かで滑らかな回転。

**MC JBB**  
  
 モノマーキャスト  
 ニロン  
 ・耐薬品性  
 ・耐油性  
 ・耐摩耗性  
 ▶ P.98

**MCMO JBB**  
  
 モリブデン入りモノマー  
 キャスティングナイロン  
 ・耐薬品性  
 ・耐油性  
 ・耐摩耗性  
 ▶ P.100

**MCD JBB**  
  
 導電性モノマーキャスト  
 ニロン  
 ・静電気対策  
 ・耐薬品性  
 ・耐油性  
 ・耐摩耗性  
 体積固有抵抗値  
 10<sup>2</sup>~10<sup>4</sup>Ωcm  
 ▶ P.99

▶ 車輪の詳細な資料はP.95~P.104をご覧ください。

スタンダード

空気入/  
エアレス車輪付

サイレント  
スムーズ

イージー  
チェンジ

ボトム・  
フランジ

セーフティロック

コーナー

プラスチック

ウッドホイール

低床重荷重

重荷重

超重荷重

緩衝  
スプリング

静電気  
帯電防止

ステンレス

アジャスター付

自在⇄固定切替

足場用

耐熱車輪付

アクセサリ

ホイール