

低床重荷重用キャスタ					
単輪仕様			双輪仕様		
最大許容荷重					
100kg~500kg ▶P.35	250kg~320kg ▶P.38	700kg ▶P.41	1000kg ▶P.43	300kg~500kg	1750kg~2200kg ▶P.45

◆ HJT自在旋回 / HJT B自在旋回 シングルストッパー付

金具種類	車輪径 mm	金具 カラー	車輪 種類	最大許容荷重 kg(N)	リム幅 mm	車輪取付幅 mm	取付高 mm	取付座 mm	取付ピッチ mm	取付穴 mm	軸径 mm	偏心 mm	自重	
													HJT kg	HJT B kg
HJT HJT B	50	U B	MC	300(2940)	15 x 2	36	78	82 x 82	55x 55- 65x65	9.5 x 16.5	8	18	0.62	0.72
			MCM0										0.62	0.72
			MCD										0.62	0.72
	65		MC	400(3920)	17 x 2	40	96.5	100 x 100	63x 63- 78x78	10.5 x 21	10	22	1.03	1.23
			MCM0										1.03	1.23
			MCD										1.04	1.24
	75		MC	500(4900)	18.5 x 2	43	108	100 x 100	63x 63- 78x78	10.5 x 21	10	25	1.32	1.45
			MCM0										1.32	1.45
			MCD										1.33	1.46

- ・金具カラー仕上げ:U(三価クロメート) / B(焼付けブラック)
- ・受注生産 金具カラー仕上げ:W(焼付けホワイト) / C(クロムメッキ)
- ・導電性MCD車輪 金具カラー仕上げ:U(三価クロメート)のみ

スタンダード

空気入/  
エアレス車輪付

サイレント  
スムーズ

イージー  
チェンジ

ボトム・  
フランジ

セーフティロック

コーナー

プラスチック

ウッドホイール

低床重荷重

重荷重

超重荷重

緩衝  
スプリング

静電気  
帯電防止

ステンレス

アジャスター付

自在⇄固定切換

足場用

耐熱車輪付

アクセサリ

ホイール

◆ HKT固定

金具種類	車輪径 mm	金具 カラー	車輪 種類	最大許容荷重 kg(N)	リム幅 mm	車輪取付幅 mm	取付高 mm	取付座 mm	取付ピッチ mm	取付穴 mm	軸径 mm	自重 kg
HKT	50	U B	MC	300(2940)	15 x 2	36	78	85 x 58	55 x 28	9.5	8	0.39
			MCM0									0.39
			MCD									0.40
	65		MC	400(3920)	17 x 2	40	96.5	86 x 59	55 x 28	10.5	10	0.59
			MCM0									0.59
			MCD									0.60
	75		MC	500(4900)	18.5 x 2	43	108	95 x 72	63 x 40	10.5	10	0.81
			MCM0									0.81
			MCD									0.82

- ・金具カラー仕上げ:U(三価クロメート) / B(焼付けブラック)
- ・受注生産 金具カラー仕上げ:W(焼付けホワイト) / C(クロムメッキ)
- ・導電性MCD車輪 金具カラー仕上げ:U(三価クロメート)のみ

◆ オプション AD専用アジャスターフット 金具のみ

金具種類	車輪径 mm	最大許容荷重 kg(N)	最大高さ mm	最小高さ mm	取付長さ mm	調整量 mm	自重 kg
AD	50	300(2940)	89	76	73.9	13	0.35
	65		106	93	93.5		0.48
	75		117	104	93.5		0.49

- ・金具カラー仕上げ:B(ブラック)のみ
- ・HJB(自在旋回ストッパー付)とは組み合わせられません。



▶ 専用アジャスターフット

ボルトはM16使用。プレート分離型なのでプレートに歪みが生じません。

適合車輪

<p><b>MC JBB</b></p>  <p>モノマーキャスト ナイロン</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・耐薬品性</li> <li>・耐油性</li> <li>・耐摩耗性</li> </ul> <p>▶ P.98</p>	<p><b>MCM0 JBB</b></p>  <p>モノリデン入りモノマー キャストナイロン</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・耐薬品性</li> <li>・耐油性</li> <li>・耐摩耗性</li> </ul> <p>▶ P.100</p>	<p><b>MCD JBB</b></p>  <p>導電性モノマーキャスト ナイロン</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・静電気対策</li> <li>・耐薬品性</li> <li>・耐油性</li> <li>・耐摩耗性</li> </ul> <p>体積固有抵抗値 10<sup>9</sup>~10<sup>10</sup>Ωcm</p> <p>▶ P.99</p>
--	--	--

▶ 車輪の詳細な資料はP.95~P.104をご覧ください。