



静電気帯電防止キャスト			
I	II	III	IV
中荷重用 (スチール製) ▶P.67	中荷重用 (ステンレス製) ▶P.69	低床重荷重用 (スチール製)	低床重荷重用 (ステンレス製)

キャスト

運搬台車

**スチール製** ◆ HJ自在旋回 / HJB自在旋回 シングルストッパー付

**ステンレス製** ◆ SUHJ自在旋回

金具種類	車輪径 mm	金具 カラー	車輪 種類	最大許容荷重 kg(N)	リム幅 mm	車輪取付幅 mm	取付高 mm	取付座 mm	取付ピッチ mm	取付穴 mm	軸径 mm	偏心 mm	自重		
													HJ kg	HJB kg	SUHJ kg
HJ HJB スチール	50	U	EU	240(2530)	32.5	36	78	82 × 82	55×55- 65×65	9.5 × 16.5	8	18	0.59	0.80	—
			MCD	300(2940)									0.61	0.82	
	65		EU	320(3130)	36	40	96.5	100 × 100	63× 63- 78×78	10.5 × 21	10	22	1.07	1.27	—
			MCD	400(3920)									1.02	1.22	
	75		EU	400(3920)	39	43	108	100 × 100	63× 63- 78×78	10.5 × 21	10	25	1.30	1.44	—
			MCD	500(4900)									1.28	1.41	
SUHJ ステンレス	50	U	EU	240(2530)	32.5	36	78	82 × 82	55×55- 65×65	9.5 × 16.5	8	18	—	—	0.62
			MCD	300(2940)									—	—	0.59
	65		EU	320(3130)	36	40	96.5	100 × 100	63× 63- 78×78	10.5 × 21	10	22	—	—	1.14
			MCD	400(3920)									—	—	1.07
	75		EU	400(3920)	39	43	108	100 × 100	63× 63- 78×78	10.5 × 21	10	25	—	—	1.32
			MCD	500(4900)									—	—	1.20

・金具カラー仕上げ(スチール製のみ):U(三価クロメート)

**スチール製** ◆ HJ-SJ自在ネジ込み / HJB-SJ自在ネジ込みストッパー付

金具種類	車輪径 mm	金具 カラー	車輪 種類	最大許容荷重 kg(N)	リム幅 mm	車輪取付幅 mm	取付高 mm	ネジ径×ピッチ×長さ mm	軸径 mm	偏心 mm	自重	
											HJ-SJ kg	HJB-SJ kg
HJ-SJ HJB-SJ スチール	50	U	EU	240(2530)	32.5	36	85	M20×P2.5×50	8	18	0.66	0.76
			MCD	300(2940)							0.63	0.74
	65		EU	320(3130)	36	40	103	M20×P2.5×50	10	22	1.02	1.21
			MCD	400(3920)							0.97	1.16
	75		EU	400(3920)	39	43	115	M24×P3.0×55	10	25	1.20	1.40
			MCD	500(4900)							1.17	1.37

・金具カラー仕上げ:U(三価クロメート)

**スチール製** ◆ HK固定

**ステンレス製** ◆ SUHK固定

金具種類	車輪径 mm	金具 カラー	車輪 種類	最大許容荷重 kg(N)	リム幅 mm	車輪取付幅 mm	取付高 mm	取付座 mm	取付ピッチ mm	取付穴 mm	軸径 mm	自重
												kg
HK スチール	50	U	EU	240(2530)	32.5	36	78	85×58	55×28	9.5	8	0.36
			MCD	300(2940)								0.38
	65		EU	320(3130)	36	40	96.5	86×59	55×28	10.5	10	0.63
			MCD	400(3920)								0.58
	75		EU	400(3920)	39	43	108	95×72	63×40	10.5	10	0.85
			MCD	500(4900)								0.74
SUHK ステンレス	50	U	EU	240(2530)	32.5	36	78	85×58	55×28	9.5	8	0.38
			MCD	300(2940)								0.34
	65		EU	320(3130)	36	40	96.5	86×59	55×28	10.5	10	0.66
			MCD	400(3920)								0.60
	75		EU	400(3920)	39	43	108	95×72	63×40	10.5	10	0.85
			MCD	500(4900)								0.74

・金具カラー仕上げ(スチール製のみ):U(三価クロメート)

適合車輪

JBB ラジアルボールベアリング

SJBB ステンレスラジアルボールベアリング

EU JBB 制電性ウレタン

EU SJBB 制電性ウレタン

MCD JBB 導電性モノマーキャストングナイロン

MCD SJBB 導電性モノマーキャストングナイロン

- ・静電気対策
- ・耐衝撃性
- ・耐油性
- 体積固有抵抗値 10<sup>2</sup>~10<sup>3</sup>Ωcm
- ▶P.96

- ・静電気対策
- ・耐衝撃性
- ・耐油性
- 体積固有抵抗値 10<sup>2</sup>~10<sup>3</sup>Ωcm
- ▶P.96

- ・静電気対策
- ・耐薬品性
- ・耐油性
- ・耐摩耗性
- 体積固有抵抗値 10<sup>2</sup>~10<sup>4</sup>Ωcm
- ▶P.99

- ・静電気対策
- ・耐薬品性
- ・耐油性
- ・耐摩耗性
- 体積固有抵抗値 10<sup>2</sup>~10<sup>4</sup>Ωcm
- ▶P.99

▶ 車輪の詳細な資料はP.95~P.104をご覧ください。

スタンダード

空気入/エアレス車輪付

サイレントスムーズ

イージーチェンジ

ボトムフランジ

セーフティロック

コーナー

プラスチック

ウッドホイール

低床重荷重

重荷重

超重荷重

緩衝スプリング

静電気帯電防止

ステンレス

アジャスター付

自在⇄固定切替

足場用

耐熱車輪付

アクセサリ

ホイール