

◆ SCYキャストユニット

金具種類			車輪種類	最大許容荷重	車輪径	リム幅	車輪取付幅	取付高	取付座	取付ピッチ	取付穴	最大高さ	最小高さ	調整量	軸径	偏心	自重
				kg(N)													
SCY	250	YN	250(2450)	50	32.5	36	88	135 × 135	60×60 (45×45)	10.5	101	81	20	8	18	1.19	
		MC														1.18	
	350	YN	350(3430)	65	36	40	96	155 × 155	65×65 (60×60)	10.5	111	92	19	10	22	1.75	
		MC														1.72	
	500	YN	500(4900)	75	39	43	117	150 × 150	90×90 (40×40)	10.5	123	93	30	10	25	2.95	
		MC														2.91	

・金具カラー仕上げ:U(三価クロメート)

◆ SCYTキャストユニット(双輪)

金具種類		車輪種類	最大許容荷重	車輪径	リム幅	車輪取付幅	取付高	取付座	取付ピッチ	取付穴	最大高さ	最小高さ	調整量	軸径	偏心	自重
			kg(N)													
SCYT	600	SPO	600(5880)	75	32×2	82	108	100 × 85	80 × 60	9	123	108	15	10 [外径15mm プッシュ入り]	55	1.98

・金具カラー仕上げ:U(三価クロメート)

スタンダード

空気入/
エアレス車輪付

サイレント

スムーズ

イージー
チェンジ

ボトム・
フランジ

セーフティロック

コーナー

プラスチック

ウッドホイール

低床重荷重

重荷重

超重荷重

緩衝
スプリング

静電気
帯電防止

ステンレス

アジャスター付

自在⇄固定切換

足場用

耐熱車輪付

アクセサリ

ホイール

適合車輪

JBB ラジアルボールベアリング

YN JBB ナイロン6+特殊
再生ナイロン

・耐油性



▶ P.104

MC JBB モノマーキャスト
ナイロン

・耐薬品性
・耐油性
・耐摩耗性



▶ P.98

SPO JBB

ナイロン

・耐衝撃性
・低始動抵抗



▶ P.93 ドイツ製

▶ 車輪の詳細な資料はP.95～P.104をご覧ください。