






HDMIマイクロケーブル(映像+音声用 HIGH SPEEDイーサネット対応) 特注不可

品番	品名	ケーブル長	税抜価格	特長・仕様・用途	JAN	ケーブルサイズ
KM-HD23-10	イーサネット対応ハイスピードHDMIマイクロケーブル	1m	¥4,350	 <p>RoHS 6 3年保証 300MHz 金メッキ 33pin</p> <p>HIGH SPEED イーサネット 4K 30Hz FULL HD 1080p 3D 対応</p> <p>スマートフォンの充電ケーブル、タブレットなど</p>	4 969887 817032	M1
KM-HD23-15	イーサネット対応ハイスピードHDMIマイクロケーブル	1.5m	¥4,800		4 969887 817049	M1
KM-HD23-20	イーサネット対応ハイスピードHDMIマイクロケーブル	2m	¥5,200		4 969887 818213	M5s
KM-HD23-30	イーサネット対応ハイスピードHDMIマイクロケーブル	3m	¥5,600		4 969887 818220	M5m
KM-HD23-A50K	イーサネット対応ハイスピードHDMIマイクロケーブル	5m	¥12,000	 <p>RoHS 6 OFC 3年保証 300MHz 金メッキ 33pin</p> <p>10.0 20.7 6.8 16.2 (mm)</p> <p>φ約3.2mm</p> <p>スマートフォンの充電ケーブル、タブレットなど</p>	4 969887 760567	M5
KM-HD23-MC12	マイクロHDMI巻取りケーブル	~1.2m	¥4,700	 <p>RoHS 6 3年保証 300MHz 金メッキ 33pin</p> <p>2.1×7.5mm/UL2725</p> <p>スマートフォンの充電ケーブル、タブレットなど</p>	4 969887 818183	M5s

HDMIミニケーブル(映像+音声用 HIGH SPEEDイーサネット対応) 特注不可

KM-HD22-07H	イーサネット対応ハイスピードHDMIミニケーブル	0.75m	¥3,300	 <p>RoHS 6 3年保証 300MHz 金メッキ 33pin</p> <p>HIGH SPEED イーサネット 4K 30Hz FULL HD 1080p 3D 対応</p> <p>デジタルカメラ、デジタルビデオカメラ、タブレットなど</p>	4 969887 817704	M1
KM-HD22-10H	イーサネット対応ハイスピードHDMIミニケーブル	1m	¥3,600		4 969887 817711	M1
KM-HD22-20H	イーサネット対応ハイスピードHDMIミニケーブル	2m	¥4,250		4 969887 817735	M5s
KM-HD22-30H	イーサネット対応ハイスピードHDMIミニケーブル	3m	¥5,300		4 969887 817742	M5m

HDMI-DVIケーブル(映像用) 特注不可

KM-HD21-10K	HDMI-DVIケーブル	1m	¥4,250	 <p>RoHS 6 OFC 3年保証 300MHz 金メッキ 33pin</p> <p>ハンコン本体など</p>	4 969887 815809	M4
KM-HD21-15K	HDMI-DVIケーブル	1.5m	¥4,600		4 969887 815816	M4
KM-HD21-20K	HDMI-DVIケーブル	2m	¥4,800	 <p>焼却処理済 RoHS 6 OFC 3年保証 300MHz 金メッキ 33pin</p> <p>ハンコン本体など</p>	4 969887 815823	M5s
KM-HD21-30K	HDMI-DVIケーブル	3m	¥5,500		4 969887 815830	M5
KM-HD21-50K	HDMI-DVIケーブル	5m	¥7,000	4 969887 815847	M6	
KM-HD21-10	HDMI-DVIケーブル	1m	¥4,700	 <p>φ5.5mm(1~3m)/UL20276 φ6.0mm(5m)/UL20276</p> <p>ハンコン本体など</p>	4 969887 657171	M4
KM-HD21-20	HDMI-DVIケーブル	2m	¥5,100		4 969887 657188	M5s
KM-HD21-30	HDMI-DVIケーブル	3m	¥5,850		4 969887 657195	M5
KM-HD21-50	HDMI-DVIケーブル	5m	¥7,500		4 969887 657201	M6

HDMI-VGA変換アダプタケーブル(映像用) 特注不可

KM-HD24V10	HDMI-VGA変換アダプタケーブル	1m	¥5,500	 <p>金メッキ 33pin</p> <p>FULL HD 1080p</p> <p>HDMI出力端子搭載ハンコン本体など</p> <p>※HDMI端子からの電源供給が不安定な場合には、マイクロUSBでパソコンのUSBポートなどから電源供給することで動作が安定します。</p>	4 969887 765036	M5s
KM-HD24V20	HDMI-VGA変換アダプタケーブル	2m	¥5,800		4 969887 765043	M5s
KM-HD24V30	HDMI-VGA変換アダプタケーブル	3m	¥6,200		4 969887 765050	M5

カタログ案内・特集  
デスクパーテーション  
プロジェクタースクリーン  
プリンタスタンド  
タブレット保管庫  
CPUスタンド  
デスク周り用品  
データホルダー  
キャビネット  
サーバーラック  
マウントボックス  
機器収納ボックス  
防塵ラック  
パソコンラック  
電子カルテカート  
テレワーク関連  
宅配ボックス  
TVスタンド  
モニターアーム  
タブレットアーム  
机上ラック  
収納用ファニチャー  
チェア  
キーボードカバー  
ソフトカバー  
クリーナー  
マウスパッド  
リストレスト  
セキュリティ  
シロッカー  
耐震グッズ  
保護フィルム  
フィルター  
バッグ  
インナーケース  
タブレットケース  
タブレットスタンド  
タッチペン  
ストラップ  
電子辞書  
デジカメ用品  
メディアケース  
インクジェット用紙  
ラベル  
セキュリティ用紙  
レーザー用紙  
手作り用紙  
インク  
レーザープリンター  
マウス  
キーボード  
テンキー  
ドッキングステーション  
コンバーター  
USBハブ  
カードリーダー  
指紋認証リーダー  
バーコードリーダー  
USBメモリ  
ノートクーラー  
USBグッズ  
WEBカメラ  
プロジェクター  
スキャナー  
V R 関連  
Bluetooth関連  
ヘッドセット  
マイク  
ガイドシステム  
拡声器  
スピーカー  
切替器  
分配器  
エクステンダー  
光ケーブル  
LANケーブル  
LANハブ他  
ピーコック  
NFCタグ  
測定機器  
USBケーブル  
ディスプレイ  
HDMI-AV  
RS-232C  
アダプタ  
プリンター  
SCSI  
電話関連  
ケーブルアクセサリ  
DOS/Vパーツ  
電源タップ  
コード  
USB充電器  
車載グッズ  
バッテリー関連  
特注・索引