

カタログ案内・特集
デスク
パーティション
プロジェクター
スクリーン
プリンタスタンド
タブレット保護
CPUスタンド
デスク周り用品
データホルダー
キャビネット
サーバーラック
マウントボックス
機器収納ボックス
防塵ラック
パソコンラック
電子カルテカート
ネットワーク関連
宅配ボックス
TVスタンド
モニターアーム
タブレットアーム
机上ラック
収納用フコチャ
チェア
キーボードカバー
ソフトカバー
クリーナー
マウスパッド
リストレスト
セキュリティ
シールド
耐震グッズ
防振フィルム
バッグ
インナーケース
タブレットケース
タブレットスタンド
タッチペン
ストラップ
電子辞書・
デジカメ用品
メディアケース
インクジェット用紙
ラベル
セキュリティ用紙
レーザー用紙
手作り用紙
インク
レーザープリンター
マウス
カードリーダー
指紋認証リーダー
ハードリーダー
USBメモリ
ノートPC
USBグッズ
WEBカメラ
プロジェクター
スキャナー
VR関連
Bluetooth関連
ヘッドセットマイク
ガイドシステム
拡声器・スピーカー
切替器・分配器
エクステンダー
光ケーブル
LANケーブル
LANハブ他
パソコン
NFCタグ
測定機器
USB
ケーブル
ディスプレイ
HDMI-AV
RS-232C
アダプタ
プリンター
SCSI
電話機
ケーブルアクセサリ
DOS/Vパーツ
電源タップコード
USB充電器
車載グッズ
バッテリー関連
特注・索引

電源コード

IEC C13・C14とは

IEC 60320 C13-C14国際電気標準会議(IEC)に準拠したコネクタ、プラグです。APW12-15シリーズは互換性があります。

ロック電源コード共通注意事項

本製品は電源部の抜け防止を行う製品です。頻繁に抜き差しする用途にはご使用いただけませんのでご注意ください。抜き差しの際には必ずロックレバーを引きながら行ってください。



ロック電源コードプラグ特注のご案内

ロック電源ケーブルのプラグは特注にて下記のような形状に変更可能です。

NEMA プラグ(一例)	ホスピタルグレード プラグ	ソケット形状の違い
L5-15P (15A-125V) L6-15P (15A-250V) L6-30P (30A-250V)	5-15P (15A-125V) 6-15P (15A-250V) L5-30P (30A-125V)	C13 Lock C13 Lock PLUS

JIS医用接地プラグもしくはUL HOSPITAL GRADEに適合したプラグを使用。

コンセント - パソコン・周辺機器接続用 RoHS 6-10

トラッキング対策 適用範囲拡大対応プラグ

パソコン本体へ IEC C13 2Pオスアース付き コンセントへ

パソコン本体へ IEC C13 3Pオス コンセントへ

品番	KB-D3315A	KB-D337A	KB-D3347A	KB-D3215A	KB-D327A	KB-D3247A
品名	電源コード					
税抜価格	¥1,800	¥1,200	¥1,600	¥1,800	¥1,200	¥1,600
定格容量	15A・125V(1500Wまで)		7A・125V(700Wまで)	15A・125V(1500Wまで)		7A・125V(700Wまで)
コネクタ仕様	IEC C13・2Pオス(アースコード付き・トラッキング対策適用範囲拡大対応)			IEC C13・3Pオス(トラッキング対策適用範囲拡大対応)		
コード長	VCTF 2.0mm×3芯 仕上り外形寸法 約φ8.5mm 2m	VCTF 0.75mm×3芯 仕上り外形寸法 約φ6.86mm 2m	4m	VCTF 2.0mm×3芯 仕上り外形寸法 約φ8.5mm 2m	VCTF 0.75mm×3芯 仕上り外形寸法 約φ6.86mm 2m	4m
JAN						

サーバー用電源、パソコン周辺機器接続用 RoHS 6

機器へ IEC C13 コンセント-PDUへ IEC C14

品番	APW12-C14C13250-18	APW12-C14C13250-30	APW12-C14C13250-50
品名	電源コード		
税抜価格	¥3,000	¥5,000	¥7,000
定格容量	12A・250V(2400Wまで)		
コネクタ仕様	IEC C13・IEC C14		
コード長	1.8m	3m	5m
JAN			

ディスプレイ - パソコン・周辺機器接続用 RoHS 6-10

ケーブル直付けディスプレイ - パソコンサービスコンセント接続用 RoHS 6-10

ディスプレイ・PDUなどへ IEC C13 IEC C14

ケーブル直付けディスプレイ パソコン本体サービスコンセントへ 3Pメス IEC C14

※(KB-D327A・D3247A・D337A・D3347A)の延長用としても使用できます。

品番	KB-D315K	KB-DA302K
品名	電源コード	電源アダプタコード
税抜価格	¥1,200	¥950
定格容量	7A・125V(700Wまで)	
コネクタ仕様	IEC C13・IEC C14	3Pメス・IEC C14
コード長	1.5m	0.2m
JAN		

コンセント - パソコン・周辺機器接続用 RoHS 6

サーバー-UPSへ C19 Lock PDUへ IEC C20

品番	APW15-C20C19LK02	APW15-C20C19LK03	APW15-C20C19LK05
品名	抜け防止ロック電源コード		
税抜価格	¥8,500	¥9,500	¥11,500
定格容量	15A・250V(3000Wまで)		
コネクタ仕様	IEC C19 Lock・IEC C20		
コード長	2m	3m	5m
JAN			

※掲載されている電源コードはすべて電気用品安全法(PSE)技術基準適合品です。