

特集

タブレット
スマートフォン
デスク
パーテーション
プロジェクター
台スクリーン
プリンタ
スタンド
タブレット
保護罩
デスク
周り用品
データ
ホルダー
キャビネット
サーバー
ラック
マウント
ボックス
パソコン
ラック
防塵
ラック
カル
テレラック
TV
スタンド
モニタ
タブレット
アーム
机上
ラック
収納用
ファン
チャージャー
チェア
キーボード
カバー
ソフト
カバー
クローゼット
マウス
パッド
リストレスト
シュレッダー
セキュリティ
耐震
グッズ
フィルター
他
バッグ
インナー
ケース
タブレット
ケース
スタンド
ペン
ストラップ
電子
辞書・
デジカメ
用品
メモリー
ケース
DVD・CD
ケース
インク
ジェット
用紙
ラベル
セキュリティ
用紙
レーザー
用紙
手作り
用紙
インク
レーザー
ポイン
ター
マウス
キーボード
テンキー
コンパ
ータ
USB
ハブ
カード
リーダー
USB
メモ
リ
ノート
クーラー
WEB
カメラ
プロジェ
クター
Bluetooth
関連
ヘッド
セット
拡声
器
スピーカー
切替器・
分配器
エクステ
ンダー
光LAN
ケーブル
LAN
ハブ
他
USB
ケーブル
アダプ
タ
IEEE1394
ケーブル
ディス
プレイ
ケーブル
アダプ
タ
HDMI・AV
ケーブル
アダプ
タ
RS-232C
ケーブル
アダプ
タ
プリン
タSCSI
ケーブル
アダプ
タ
モジュ
ラー
ケーブル
ケーブル
アクセサ
リ
DOS/V
パーツ
電源
タップ
電源
コード
充電機
器
車載
グッズ
バッテ
リ関連
特別
注文

パソコン・周辺機器などの接続に。



品番	KB-D3315A	KB-D337A	KB-D3347A
品名		電源コード	
税抜価格	¥1,800	¥1,200	¥1,600
定格容量	15A・125V(1500Wまで)		7A・125V(700Wまで)
コネクタ仕様		IEC C13・2Pオス(アースケーブル付きトラッキング対策適用範囲拡大対応)	
コード長	2m	2m	4m
JAN	4 969887 834152	4 969887 835258	4 969887 835265



品番	KB-D3215A	KB-D327A	KB-D3247A
品名		電源コード	
税抜価格	¥1,800	¥1,200	¥1,600
定格容量	15A・125V(1500Wまで)		7A・125V(700Wまで)
コネクタ仕様		IEC C13・3Pオス(トラッキング対策適用範囲拡大対応)	
コード長	2m	2m	4m
JAN	4 969887 834169	4 969887 835234	4 969887 835241



品番	APW12-C14C13250-18	APW12-C14C13250-30	APW12-C14C13250-50
品名		電源コード	
税抜価格	¥3,000	¥5,000	¥7,000
定格容量		12A・250V(2400Wまで)	
コネクタ仕様		IEC C13・IEC C14	
コード長	1.8m	3m	5m
JAN	4 969887 838013	4 969887 838020	4 969887 838037



品番	APW15-C20C19LK02 NEW	APW15-C20C19LK03 NEW	APW15-C20C19LK05 NEW
品名		抜け防止ロック電源コード	
税抜価格	¥8,500	¥9,500	¥11,500
定格容量		15A・250V(3000Wまで)	
コネクタ仕様		IEC C19・IEC C20	
コード長	2m	3m	5m
JAN	4 969887 838730	4 969887 838747	4 969887 838754



品番	KB-D315K	KB-DA302K
品名	電源コード	電源アダプタコード
税抜価格	¥1,200	¥950
定格容量		7A・125V(700Wまで)
コネクタ仕様	IEC C13・IEC C14	3Pメス・IEC C14
コード長	1.5m	0.2m
JAN	4 969887 652060	4 969887 652077

※掲載されている電源コードはすべて電気用品安全法(PSE)技術基準適合品です。