


■シャック径 a φ6mm ロングシャンク



(mm)

品番 (W.cut)	品番 (S.cut)	b	ℓ	L	メーカー希望 小売価格
SB1C04L	SB1C04SL	6.0	12.7	163	3,220
SB1C06L	SB1C06SL	9.5	19	169	4,570
SB1C08L	SB1C08SL	12.7	25	175	7,120



(mm)

品番 (W.cut)	品番 (S.cut)	b	ℓ	L	メーカー希望 小売価格
SB2C04L	SB2C04SL	6.0	12.7	163	3,760
SB2C06L	SB2C06SL	9.5	19	169	5,080
SB2C08L	SB2C08SL	12.7	25	175	7,980



(mm)

品番 (W.cut)	品番 (S.cut)	b	ℓ	L	メーカー希望 小売価格
SB3C02L	SB3C02SL	6.0	12.7	163	3,930
SB3C03L	SB3C03SL	9.5	19	169	4,960
SB3C05L	SB3C05SL	12.7	25	175	7,340



(mm)

品番 (W.cut)	品番 (S.cut)	b	ℓ	L	メーカー希望 小売価格
SB4C01L	SB4C01SL	6.0	12.7	163	3,930
SB4C03L	SB4C03SL	9.5	19	169	5,280
SB4C04L	SB4C04SL	12.7	25	175	7,210



(mm)

品番 (W.cut)	品番 (S.cut)	b	ℓ	L	メーカー希望 小売価格
SB6C01L	SB6C01SL	6.0	9.5	160	4,510
SB6C02L	SB6C02SL	9.5	16	166	5,080
SB6C03L	SB6C03SL	12.7	22	172	7,480



14°

(mm)

品番 (W.cut)	品番 (S.cut)	b	ℓ	L	メーカー希望 小売価格
SB7C01L	SB7C01SL	6.0	16	166	4,030
SB7C03L	SB7C03SL	9.5	27	177	6,240
SB7C04L	SB7C04SL	12.7	28	178	8,290



(mm)

品番 (W.cut)	品番 (S.cut)	b	ℓ	L	メーカー希望 小売価格
SB8C03L	SB8C03SL	6.0	5	155	3,470
SB8C05L	SB8C05SL	9.5	8	158	4,150
SB8C07L	SB8C07SL	12.7	11	161	5,610



(mm)

品番 (W.cut)	品番 (S.cut)	b	ℓ	L	メーカー希望 小売価格
SB51C01L	SB51C01SL	8.0	19	169	5,230
SB51C02L	SB51C02SL	12.7	32	182	10,630

⚠ 使用回転速度を下げてください。

超硬バーセット

CARBIDE BURS 5PCE-SET・10PCE-SET



※特別価格セット



※特別価格セット



※特別価格セット

■シャック径 a φ6mm (W.Cut) 5本組セット

品番	セット内容	メーカー希望 小売価格
SB6SH	SB1C06・SB2C06・SB3C03 SB7C03・SB8C05	15,910

●プラスチックケース入り

■シャック径 a φ6mm (W.Cut) 10本組セット

品番	セット内容	メーカー希望 小売価格
SB6S1	SB1C06・SB2C06・SB3C03:各2本 SB4C03・SB5C04・SB7C03 SB8C05:各1本	30,710

●プラスチックケース入り

■シャック径 a φ6mm (W.Cut) 10本組セット

品番	セット内容	メーカー希望 小売価格
SB6S2	SB1C06・SB2C06・SB3C03:各3本 SB8C05:1本	28,710

●プラスチックケース入り

超硬バー

CARBIDE BURS SUPER

■シャック径 a φ6mm ダイヤモンドカット



(mm)

品番	b	ℓ	L	メーカー希望 小売価格
SB1C01D	9.5	19	63	4,030



(mm)

品番	b	ℓ	L	メーカー希望 小売価格
SB2C02D	9.5	19	63	4,730



(mm)

品番	b	ℓ	L	メーカー希望 小売価格
SB3C03D	9.5	19	63	4,730