

薄型スチールハニカム光学定盤：J09N

納期
問合せ
ください

テーブル



既存の実験台の上に置くだけで光学実験用のスペースを
クリエイト

- 実験用スペースとコストダウンを図った薄型光学定盤
 - クリーンルーム仕様も対応可能
 - 特注対応可能…外径寸法、非磁性材料、貫通穴、異形など
- ※ 架台が必要な場合は P.3-170の「簡易型光学実験台：J15」をご覧ください。

基本仕様

タイプ		標準
定盤	内部	一段式スチールハニカム構造
	上面	端面25mmから25mmマトリクスM6タップ加工 着磁性ステンレスSUS430 t5mm
	側面	レーザーシート貼り
	下面	ステンレス t4mm

※クリーンルーム仕様：上面は落下防止ボトム構造、側面はBAステンレスを採用・・・ P.3-156

SPEC						
型式	定盤寸法 A×B(mm)	価格		製品重量(kg)		機体高さ H(mm)
		標準	クリーンルーム	標準	クリーンルーム	
J09N-0405	400× 500	¥69,000	¥100,000	16	18	50
J09N-0506	500× 600	¥75,000	¥120,000	24	26	
J09N-0906	900× 600	¥105,000	¥158,000	42	45	
J09N-1007	1000× 750	¥190,000	¥242,000	55	59	
J09N-0909	900× 900	¥197,000	¥263,000	63	67	
J09N-1206	1200× 600	¥185,000	¥247,000	56	60	
J09N-1209	1200× 900	¥228,000	¥308,000	84	88	
J09N-1212	1200×1200	¥258,000	¥358,000	112	117	
J09N-1506	1500× 600	¥208,000	¥283,000	70	74	
J09N-1510	1500×1000	¥270,000	¥377,000	117	122	
J09N-1512	1500×1200	¥289,000	¥410,000	143	149	
J09N-1806	1800× 600	¥235,000	¥318,000	84	89	
J09N-1809	1800× 900	¥293,000	¥403,000	126	132	
J09N-1812	1800×1200	¥342,000	¥483,000	168	174	
J09N-2010	2000×1000	¥350,000	¥485,000	156	162	
J09N-2409	2400× 900	¥355,000	¥488,000	168	175	
J09N-2412	2400×1200	¥450,000	¥622,000	224	232	

※J09N-XXXXC …… 型式末尾に「C」 クリーンルーム仕様
※定盤寸法A×Bは、JIS_B_0405-1991 中級相当の公差を適応



使用例：限られた実験スペースを有効活用できます。

送料について

「混載品」または「搬入設置」からご選択ください。搬入設置をご希望されるときは、P.3-174の『搬入経路確認表』の必要事項にご記入いただきご提出ください。
お届け先や搬入経路の環境によって費用は異なりますのでご了承ください。