

### デジタル上皿はかり 取引証明用

製品コード (品番)	品名	標準小売価格(税込)	包装形態	本体サイズ (mm)	製品質量	入数	JANコード
70191	3kg	28,000 (29,400)	箱	281×259×148	2,050g	1	4 960910 701915
70192	6kg	28,000 (29,400)	箱		2,060g		(2)
70193	15kg	28,000 (29,400)	箱		2,065g	1	
70194	30kg	30,000 (31,500)	箱		84×58×69		463g
70119	ACアダプター	3,000 (3,150)	箱				

70194

30kg



●検定証印付です。  
製造年と製造番号、検定された年・月が明記されています。



プラスチック皿使用時



70119

ACアダプター

本体に付属していません。

#### 特長

●水に強い防塵・防水構造です。

IP56 5 防塵性能: 若干の粉塵の侵入があっても正常な運転を阻害しない。  
6 防水性能: いかなる方向からの強力なジェット噴流水によっても有害な影響をうけない。

●文字高30mmで大きく見やすい液晶を採用しました。



●バックライト機能付です。  
●付属のステンレス皿で衛生的な計量が可能です。取り外して水洗いができます。  
●操作しないと約9分間で電源が切れるオートパワーオフ機能付です。  
●風袋引機能付で容器の重さを引いた測定ができます。

#### 用途

●農作物、水産物など様々な目方の計量に。

#### 取引証明用

#### 仕様

ひょう量	3 kg	6kg	15 kg	30kg
最小測定量	50g	100g	200g	500g
分解能	1/600	1/600	1/750	1/600
目量	5g	10g	20g	50g
直線性	±5g	±10g	±20g	±50g
再現性	±5g	±10g	±20g	±50g
液晶表示	LCD 文字高表示30mm			
防塵・防水構造	保護等級IP56(乾電池使用時)			
計量皿寸法	200×240mm			
電源	アルカリ単1乾電池 6個(付属していません) ACアダプター(別売 品番70119)			
定格電圧	DC9V			

### デジタル上皿はかり 取引証明以外用

製品コード (品番)	品名	標準小売価格(税込)	包装形態	本体サイズ (mm)	製品質量	入数	JANコード
70104	3kg	24,000 (25,200)	箱	281×259×148	1,910g	1	4 960910 701045
70105	6kg	24,000 (25,200)	箱		1,918g		(2)
70106	15kg	24,000 (25,200)	箱		1,924g	1	
70107	30kg	26,000 (27,300)	箱		1,928g		

70106

15kg



プラスチック皿使用時



#### 特長

●水に強い防塵・防水構造です。

IP56 5 防塵性能: 若干の粉塵の侵入があっても正常な運転を阻害しない。  
6 防水性能: いかなる方向からの強力なジェット噴流水によっても有害な影響をうけない。

●文字高30mmで大きく見やすい液晶を採用しました。



●バックライト機能付です。  
●付属のステンレス皿で衛生的な計量が可能です。取り外して水洗いができます。  
●操作しないと約9分間で電源が切れるオートパワーオフ機能付です。  
●風袋引機能付で容器の重さを引いた測定ができます。

#### 用途

●農作物、水産物など様々な目方の計量に。

#### 取引証明以外用

#### 仕様

ひょう量	3 kg	6kg	15 kg	30kg
最小測定量	20g~3kg	40g~6kg	100g~15kg	200g~30kg
分解能	1/3000			
目量	1g	2g	5g	10g
直線性	±1g	±2g	±5g	±10g
再現性	±1g	±2g	±5g	±10g
液晶表示	LCD 文字高表示30mm			
防塵・防水構造	保護等級IP56(乾電池使用時)			
計量皿寸法	200×240mm			
電源	アルカリ単1乾電池 6個(付属していません) ACアダプター(別売 品番70119)			
定格電圧	DC9V			

曲尺

直尺

アルミ製直尺

樹脂製・竹製直尺

フロアタイプ・デスクタイプ

ノギス・マシノミ

コンペックス・巻尺

測量用品

はかり

レベル

レーザー!

墨つけ・基準出しツール

丸ノコガイド定規

建築用工具

工場用工具

砂時計・湿度計

アウトドア

ルーペ

製図用品

マグネット