

精密作業用



品番	品名	標準小売価格	本体サイズ (mm)	製品重量 (g)	JANコード	入数	包装形態
75537	O-1 とげ抜き付 30mm 4.5倍	1,500 (税別)	110×36×13	27	4 960910 755376		
75572	T-3 アイルーペ 23mm 5倍	750 (税別)	φ36×32	7	4 960910 755727	5	SP
75636	X ホビー用 2.5倍	1,600 (税別)	65×74×26	18	4 960910 756366		

特長

- 細かな作業の能率アップに役立ちます。

用途

- とげ抜き、毛抜き、盆栽の手入れなど、細かい作業に(75537)。
- 精密部品の修理や検査に(75572)。
- ホビーでの組立作業などに(75636)。

仕様

品番	75537	75572	75636
レンズサイズ (mm)	φ30	φ23	28×74
倍率	4.5倍	5倍	2.5倍
材質	本体:ステンレス、 ポリエチレン樹脂 レンズ:ガラス	本体: ポリスチレン樹脂 レンズ:ガラス	本体:ABS樹脂 レンズ: アクリル樹脂

曲尺
直尺・マシンスケール
アルミ製直尺
樹脂製・竹製直尺
スマイル尺・プロトラクター
メソラーター
コンパス
養尺
測量用品
はかり
レベル
レーザー！
光学機器
墨つけ・基準出しツール
ガイド定規
丸ノコ
建築用工具
工場用工具
温度計・湿度計・環境測定器
アウトドア
ルーペ
製図用品
マグネット

高倍率



特長

- 高倍率です。
- 小さいので携帯に便利です。

用途

- 宝石鑑定、印刷などの検査に(75543、75564、75565)。
- 75570は0.1mm、75571は0.2mm刻みの目盛りで、細かい寸法の測定に。
- カバンなどに取り付けられるキーホルダー付です(75543)。

仕様

品番	75543	75564	75565
レンズサイズ (mm)	φ10	φ18	φ28
倍率	15倍		10倍
材質	本体:真ちゅう フード、レンズ: アクリル樹脂	本体:アルミ、塩化ビニル樹脂 レンズ:ガラス	

品番	75570	75571
レンズサイズ (mm)	φ20	φ28
倍率	15倍	10倍
材質	本体:ABS樹脂、アクリル樹脂 レンズ:ガラス	

品番	品名	標準小売価格	本体サイズ (mm)	製品重量 (g)	JANコード	入数	包装形態
75543	Q スーパーミニ 10mm 15倍	1,200 (税別)	φ15×35	10	4 960910 755437	10	
75564	R-1 柄付 18mm 15倍	3,300 (税別)	27×85×20	28	4 960910 755642	5	
75565	R-2 柄付 28mm 10倍	3,100 (税別)	33×102×20	36	4 960910 755659	1	SP
75570	T-1 スケール付 20mm 15倍	2,700 (税別)	φ34×26	14	4 960910 755703	5	
75571	T-2 スケール付 28mm 10倍	2,600 (税別)	φ34×41	19	4 960910 755710		