

高倍率 収納型



品番	品名	標準小売価格	本体サイズ (mm)	製品質量 (g)	JANコード	入数	包装形態
75523	C 2枚組 10倍・20倍	2,000 (税別)	58×23×16	30	4 960910 755239	5	SP
75531	D 3枚組 3.5倍	1,650 (税別)	59×28×15	16	4 960910 755314		
75765	I チェーン付 10倍	3,200 (税別)	44×27×16	46	4 960910 757653		
75766	J チェーン付 3・4・5倍	4,800 (税別)	44×27×16	47	4 960910 757660		

特長

- 高倍率で小さく、レンズが収納できるので携帯に便利です。
- 重ねることで倍率がアップします。
75531…2枚で7倍、3枚で10.5倍。
75766…3倍+4倍で7倍、3倍+5倍で8倍、4倍+5倍で9倍、3枚で12倍です。

用途

- 宝石鑑定、鉱石観察、製図など、高倍率が必要な作業に。

仕様

品番	75523	75531	75765	75766
レンズサイズ (mm)	φ7、φ13	φ23	φ19	
倍率	10、20倍	3.5倍	10倍	3、4、5倍
材質	本体:真ちゅう レンズ:ガラス	本体:ABS樹脂 レンズ:ガラス	本体:鉄、亜鉛 レンズ:ガラス	本体:鉄、アルミ レンズ:ガラス

ポケット型顕微鏡



品番	品名	標準小売価格	本体サイズ (mm)	製品質量 (g)	JANコード	入数	包装形態
75753	H 60~100倍 LEDライト付	3,000 (税別)	83×33×20	31	4 960910 757530	5	SP

特長

- ポケットサイズでLEDライトが付いた顕微鏡です。
※上下逆に見えます。
- ダイヤル調整で60~100倍の間を自由に設定可能です。



用途

- アウトドアでの観察、印刷のチェックなどに。

仕様

倍率	60~100倍 (誤差20%)
ライト	白色LED
光度	12,900mcd
材質	本体:ABS樹脂 レンズ:アクリル樹脂
電源	アルカリ電池 LR1130 3個 (付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)

スタンド型



品番	品名	標準小売価格	本体サイズ (mm)	製品質量 (g)	JANコード	入数	包装形態
75763	G 25mm 6倍	3,000 (税別)	51×38×50	43	4 960910 757639	5	SP
75539	P-1 65mm 3倍	4,000 (税別)	166×54×60	384	4 960910 755390	2	

特長

- 両手が自由に使えるスタンド型です。

用途

- 25mmの目盛付で、小さい物の寸法測定に(75763)。
- 角度調節が自由自在で、机上での作業に(75539)。

仕様

品番	75763	75539
レンズサイズ (mm)	φ25	φ65
倍率	6倍	3倍
材質	本体:アルミ レンズ:ガラス	本体(フレーム):真ちゅう 本体(台):鋳物 レンズ:ガラス