

## 天ぷらメーター



72967



### 特長 用途

- 天ぷら・フライなどの揚げ物油専用の温度計です。はし型ですので菜箸として使いながら温度の測定ができます。
- 軽くてすべらないアルミ製で、手入れも簡単です。

### 仕様

精度	±5℃
測定範囲	100~200℃
1目盛	5℃
材質	本体：ABS樹脂、アルミ

製品コード (品番)	品名	標準小売価格	包装形態	本体サイズ (mm)	製品重量	入数	JANコード
72967	はし型 <span>🌡️</span>	2,000 (税別)	<span>📦</span>	φ26×350	50g	10	4 960910 729674

## 風呂用温度計



72648



72760



72651



72661



72725



73051



73052



73095



73096



73097

製品コード (品番)	品名	標準小売価格	包装形態	本体サイズ (mm)	製品重量	入数	JANコード
72648	B 舟型 ブルー <span>🌡️</span>	580 (税別)	<span>📦</span>	160×63×23	48g	10	4 960910 726482
72760	B 舟型 ピンク <span>🌡️</span>	580 (税別)	<span>📦</span>				4 960910 727601
72651	B-3 ウキ型 <span>🌡️</span>	1,350 (税別)	<span>📦</span>	φ25×215			4 960910 726512
72661	B-7 まんぼう <span>🌡️</span>	1,550 (税別)	<span>📦</span>	130×100×20	50g	5	4 960910 726611
72725	B-8 おさかな <span>🌡️</span>	500 (税別)	<span>📦</span>	125×87×23	45g	10	4 960910 727250
73051	B-9 くまさん グリーン&ホワイト <span>🌡️</span>	600 (税別)	<span>📦</span>	94×78×28	40g		4 960910 730519
73052	B-9 くまさん ホワイト&ピンク <span>🌡️</span>	600 (税別)	<span>📦</span>				4 960910 730526
73095	B-10 ローズ コーラルピンク <span>🌡️</span>	800 (税別)	<span>📦</span>	96×91×26	48g	5	4 960910 730953
73096	B-10 ローズ パープル <span>🌡️</span>	800 (税別)	<span>📦</span>				4 960910 730960
73097	B-10 ローズ ホワイト <span>🌡️</span>	800 (税別)	<span>📦</span>				4 960910 730977

### 特長

- バスタイムを楽しくするかわいい温度計です。
  - 本体に抗菌剤を配合し、清潔さを保ちます。(B-3、B-7は除く)
  - B-10にはアロマオイルを使用できるケースが付いており、お風呂でアロマを楽しめます。
- ※アロマオイルは付属しておりません。市販の物をお使いください。



### 用途

- 健康管理、赤ちゃんのお風呂の温度管理に。

### 仕様

	B	B-3	B-7
精度	±2℃	±1℃	±2℃
測定範囲	20~60℃	-5~55℃	10~60℃
1目盛	2℃	1℃	2℃
材質	本体:ポリスチレン樹脂(Bは抗菌剤配合)		

	B-8	B-9	B-10
精度	±2℃		
測定範囲	20~50℃	10~50℃	
1目盛	2℃		
材質	本体:ポリスチレン樹脂(抗菌剤配合)	本体:ポリプロピレン樹脂(抗菌剤配合)	

曲尺  
 マシン直尺  
 アルミ直尺  
 樹脂直尺  
 フロア止型  
 マスローター  
 ノギス  
 コンベックス  
 巻尺  
 測量用品  
 はかり  
 レベル  
 レーザー!  
 光学機器  
 墨つけ  
 基準出シール  
 ガイド定規  
 丸ノコ  
 建築用工具  
 工場用工具  
 温度計・湿度計・環境測定器  
 アウトドア  
 ルーペ  
 製図用品  
 マグネット