

目次

領域図..... 5～8

DC 仕様の見方..... 9

DCファン 10

□36mm	11～12
□38mm	13～16
□40mm	17～46
□52mm	47～52
□60mm	53～86
□70mm	87～88
□80mm	89～130
□92mm	131～150
□120mm	151～172
□127mm	173～176
□140mm	177～182
□150mm	183～184
φ172mm	185～196
φ200mm	197～200

二重反転ファン 202

□38mm	203～204
□40mm	205～216
□60mm	217～224
□80mm	225～228
□120mm	229～230
φ172mm	231～232

リバーシブルフローファン 234

φ136mm	235～236
--------	---------

防水ファン 238

□40mm	239～242
□60mm	243～248
□80mm	249～258
□92mm	259～268
□120mm	269～276
□140mm	277～280
φ172mm	281～284

防水遠心ファン 286

φ100mm	287～288
φ133mm	289～290
φ150mm	291～292
φ175mm	293～294

防油ファン 296

□40mm	297～298
□60mm	299～301
□80mm	302
□92mm	303～306
□120mm	307～308

長寿命ファン 310

□40mm	311～312
□60mm	313～320
□80mm	321～326
□92mm	327～332
□120mm	333～340
□140mm	341～344
φ172mm	345～348

耐温ファン 350

□40mm	351～352
□60mm	353～354

□80mm	355～356
□92mm	357～360
□120mm	361～362

遠心ファン 364

φ100mm	365～366
φ133mm	367～368
φ150mm	369～370
φ175mm	371～372
φ221mm	373～374
φ225mm	375～376

ブロー 378

52mm	379～380
76mm	381～384
97mm	385～392
120mm	393～394
127mm	395
160mm	396

AC ACDCファン 398

□92mm	399～402
□120mm	403～406

仕様の見方..... 407

ACファン 408

□60mm	409～412
□80mm	413～420
□92mm	421～424
□120mm	425～432
□160mm	433～434
φ172mm	435～438

オプション..... 439～449

技術資料

ファンの概要と特徴	450
ファンの選定手引き	450
特性の算出方法と解説	451～452
防水ファン	453
電力スイッチング回路の近傍で冷却ファンを 使用する時の注意	454

センサ・PWM コントロール機能仕様

DCファンセンサ仕様	455～456
PWMコントロール機能仕様	457
ACファンセンサ仕様	458

必ずお読みください

使用上の注意点	459
セルフタッピングネジによるファン取付条件	460
安全上のご注意	461～462
安全規格	463
RoHS指令対応	464

型番順インデックス／安全規格一覧

DCファン	465～483
ACファン	484～485
オプション	486

掲載終了機種..... 487～489

代理店..... 490～494

短納期納品サービス内容..... 496