

SDCクリーンボルトシリーズ サイズ表



<製品仕様>

- 材質:SUS316L
- 表面処理:SDCプラズマ表面硬化処理
- オプション(特注品)
  - ・真空用ガス抜き穴加工品【品番に-V15、-V20、-V30を明記 例 SCB-CSF-V15 M5x12】  
(穴径 M3径:φ1.2、M4、5径:φ1.5、M6、8径:φ2.0、M10径:φ3.0)
  - ・純水使用の精密洗浄+クリーンルーム用梱包(2重梱包)

SDCクリーンボルト

SCB-CSF

形状:キャップスクリュー(六角穴付きボルト)

【全ねじ】

	6 L	8 L	10 L	12 L	14 L	16 L	18 L	20 L	25 L	30 L	35 L	40 L	レンチ
M 3	●	●	●	●	●	●	○	●	○	○	○	○	2.5
M 4	●	●	●	●	●	●	○	●	●	○	○	○	3
M 5	○	●	●	●	●	●	○	●	●	○	○	○	4
M 6	○	●	●	●	●	●	○	●	●	●	○	○	5
M 8	○	○	○	●	○	●	○	●	●	●	●	○	6
M 10	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	8

SCB-CSH

形状:キャップスクリュー(六角穴付きボルト)

【半ねじ】

	30L	35L	40L	45L	50L	55L	60L	65L	70L	75L	80L	レンチ
M 4	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	3 *ねじ長さ 20mm
M 5	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	4 *ねじ長さ 22mm
M 6	○	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	5 *ねじ長さ 24mm
M 8	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	○	6 *ねじ長さ 28mm
M 10	○	○	○	●	●	●	●	○	○	○	○	8 *ねじ長さ 32mm

SCB-HBF

形状:六角ボルト

【全ねじ】

	8L	10L	12L	16L	20 L	25 L	30 L	35 L	40 L	45 L	50 L	55 L	60 L	65 L	70 L	75 L	80 L	レンチ
M 5	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	8
M 6	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	10
M 8	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	13
M 10	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	17
M 12	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	19
M 16	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	24

SCB-HBH

形状:六角ボルト

【半ねじ】

	40 L	45 L	50 L	55 L	60 L	65 L	70 L	75 L	80 L	レンチ
M 10	●	●	●	●	●	●	●	○	○	17
M 12	●	●	●	●	●	●	●	●	○	19
M 16	○	●	●	●	●	●	●	●	●	24

SDCクリーンナット

SCN-HN1

形状:六角ナット

	M8	M10	M12	M16	M20	M22	M24	M30
1種形状	●	●	●	●	○	○	○	○
レンチ	13	17	19	24	30	32	36	46

\*上記表●以外の形状、寸法、規格外の寸法なども対応可能ですので、どうぞお問合せ下さい。

株式会社SDC田中

http://www.sdc-tanaka.co.jp/

本 社 TEL

東京営業所 TEL

06-6672-3701 FAX 06-6672-3753

03-3778-3391 FAX 03-3778-3392