

5ポートタイプの メカニカルバルブ。

- 有効断面積 8.2mm²
- 接続口径 Rc1/8



仕様

名称	ピンプランジャ形	ローラレバー形	片ぎきローラレバー形
形式記号	5LR-6-PP	5LR-6-RL	5LR-6-RO
JIS記号			
接続口径	Rc1/8		
有効断面積	8.2mm ²		
動作力	44.1N (0.5MPa時)	22.6N (0.5MPa時)	
使用圧力範囲	0~0.8MPa		
使用温度範囲	+5~+60℃ (周囲温度および使用空気温度)		
質量 (kg)	0.15	0.18	0.18
名称	押釦(平形)形	押釦(キノコ)形	セレクト(ツマミ)形
形式記号	5LR-6-B1	5LR-6-B2	5LR-6-S1
JIS記号			
接続口径	Rc1/8		
有効断面積	8.2mm ²		
動作力	50.0N (0.5MPa時)	0.37N・m (0.5MPa時)	
使用圧力範囲	0~0.8MPa		
使用温度範囲	+5~+60℃ (周囲温度および使用空気温度)		
質量 (kg)	0.23	0.23	0.24

- 押釦(平形・キノコ)形には釦の色を黒・赤・緑の3色を用意しました。
ご注文の際は下記の形式例にてご指定ください。

5LR-6-B1B
 B1=押釦(平形) B=黒、R=赤、G=緑
 B2=押釦(キノコ)

- セレクト(ツマミ)形は、ツマミ部が黒色となります。