

作業工具 クランプ・バイス



用途	溶接・穴あけ・接着作業などの固定に
特長	
仕様	最大口開き幅：約 25 mm

強力型Cクランプ 25mm

品番	1138812	JAN	4907052381179
PKG サイズ/重量	H50×W80×D18mm/122g		



用途	溶接・穴あけ・接着作業などの固定に
特長	
仕様	最大口開き幅：約 50 mm

強力型Cクランプ 50mm

品番	1138822	JAN	4907052381186
PKG サイズ/重量	H60×W110×D19mm/190g		



用途	溶接・穴あけ・接着作業などの固定に
特長	
仕様	最大口開き幅：約 75 mm

強力型Cクランプ 75mm

品番	1138832	JAN	4907052381193
PKG サイズ/重量	H90×W170×D20mm/460g		



用途	溶接・穴あけ・接着作業などの固定に
特長	
仕様	最大口開き幅：約 100 mm

強力型Cクランプ 100mm

品番	1138842	JAN	4907052381209
PKG サイズ/重量	H103×W205×D25mm/640g		



用途	溶接・穴あけ・接着作業などの固定に
特長	
仕様	最大口開き幅：約 125 mm

強力型Cクランプ 125mm


品番	1138852	JAN	4907052381216
PKG サイズ/重量	H120×W245×D27mm/922g		



用途	溶接・穴あけ・接着作業などの固定に
特長	
仕様	最大口開き幅：約 150 mm

強力型Cクランプ 150mm

品番	1138862	JAN	4907052381223
PKG サイズ/重量	H130×W270×D29mm/1165g		



用途	溶接・穴あけ・接着作業などの固定に
特長	
仕様	最大口開き幅：約 200 mm

強力型Cクランプ 200mm

品番	1138876	JAN	4907052381230
PKG サイズ/重量	H165×W350×D380mm/1650g		