

## 作業工具 クランプ・バイス



用途	接着作業・材料固定などに
特長	スライド式で作業性抜群
仕様	最大口開き幅：約150mm

スライド式Fクランプ 150mm

品番	1138520	JAN	4907052381421
PKG サイズ/重量	H233×W115×D25mm/350g		



用途	接着作業・材料固定などに
特長	三方向から強力固定！
仕様	最大口開き幅：約60mm

三方締めクランプ 60mm

品番	1138510	JAN	4907052381285
PKG サイズ/重量	H164×W145×D25mm/440g		



用途	接着作業・材料固定などに
特長	深型タイプでふところ深さ約9.5mm
仕様	最大口開き幅：約25mm ふところ深さ：約9.5mm

深型Cクランプ 25mm×95mm

品番	1138540	JAN	4907052381629
PKG サイズ/重量	H135×W80×D24mm/164g		



用途	接着作業・材料固定などに
特長	深型タイプでふところ深さ約10.0mm
仕様	最大口開き幅：約50mm ふところ深さ：約10.0mm

深型Cクランプ 50mm×100mm

品番	1138541	JAN	4907052381636
PKG サイズ/重量	H155×W125×D25mm/356g		



用途	接着作業・材料固定などに
特長	深型タイプでふところ深さ約14.5mm
仕様	最大口開き幅：約75mm ふところ深さ：約14.5mm

深型Cクランプ 75mm×145mm

品番	1138542	JAN	4907052381643
PKG サイズ/重量	H205×W160×D30mm/632g		



用途	接着作業・材料固定などに
特長	深型タイプでふところ深さ約14.5mm
仕様	最大口開き幅：約100mm ふところ深さ：約14.5mm

深型Cクランプ 100mm×145mm

品番	1138543	JAN	4907052381650
PKG サイズ/重量	H207×W195×D35mm/754g		