

### No.34 『一刀両断 ダイヤコンパックス』 窯業系サイディング用

|                                | 品 番    | 外 径 | 刃 厚 | 内 径 | 刃 数 | 刃 型   | 定 価     | JANコード<br>(4949022) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|-----|-----|-------|---------|---------------------|
|                                                                                                                 | DC-125 | 125 | 1.8 | 20  | 12  | 中心交互刃 | ¥16,200 | 003674              |
| ◆ダイヤ3P・超硬チップ9Pコンビネーションノ制振・静音タイプ<br>◆ダイヤ刃は制限刃(コブ付)を採用、制振台金とダブルの欠損防止効果<br>◆刃底を浅くし粉塵も同時に切断、優れた直進性とのダブル効果で、切粉20%カット |        |     |     |     |     |       |         |                     |

### No.35 『一刀両断 オールダイヤ』 窯業系サイディング用

|  | 品 番    | 外 径 | 刃 厚 | 内 径 | 刃 数 | 刃 型   | 定 価     | JANコード<br>(4949022) |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|-----|-----|-------|---------|---------------------|
|                                                                                   | OD-80  | 80  | 1.8 | 20  | 8   | 中心交互刃 | ¥17,300 | 003971              |
|                                                                                   | OD-100 | 100 | 1.8 | 20  | 8   | 中心交互刃 | ¥17,300 | 003988              |
|                                                                                   | OD-125 | 125 | 1.8 | 20  | 8   | 中心交互刃 | ¥17,300 | 004008              |
| ◆オールダイヤ8Pノレーザースリット樹脂埋込み『制振・静音タイプ』<br>◆独自の刃型で切粉を巻き込まず軽快切断                          |        |     |     |     |     |       |         |                     |

### No.36 『プラスチック用』

|  | 品 番       | 外 径 | 刃 厚 | 内 径  | 刃 数 | 刃 型     | 定 価     | JANコード<br>(4949022) |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|-----|------|-----|---------|---------|---------------------|
|                                                                                    | PC-100    | 100 | 1.7 | 20   | 38  | 中心交互刃   | ¥5,600  | 002165              |
|                                                                                    | PC-110    | 110 | 1.7 | 20   | 38  | 中心交互刃   | ¥5,600  | 002172              |
|                                                                                    | PC255-100 | 255 | 2.0 | 25.4 | 100 | 中心トリプル刃 | ¥20,400 | 002264              |
|                                                                                    | PC255-120 | 255 | 2.0 | 25.4 | 120 | 中心交互刃   | ¥22,600 | 002271              |
|                                                                                    | PC305-100 | 305 | 2.4 | 25.4 | 100 | 中心交互刃   | ¥22,300 | 002295              |
|                                                                                    | PC305-120 | 305 | 2.4 | 25.4 | 120 | 中心交互刃   | ¥26,400 | 002301              |

### No.37 『ベストマックス』アルミ用

|  | 品 番                                                                   | 外 径 | 刃 厚 | 内 径  | 刃 数 | 刃 型   | 定 価     | JANコード<br>(4949022) |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----|-----|------|-----|-------|---------|---------------------|
|                                                                                     | AL-165                                                                | 165 | 1.8 | 20   | 64  | 中心交互刃 | ¥7,700  | 005159              |
|  | AL-190D                                                               | 190 | 2.0 | 20   | 72  | 中心交互刃 | ¥7,900  | 004589              |
|                                                                                     | AL216-100                                                             | 216 | 2.4 | 25.4 | 100 | 中心交互刃 | ¥16,100 | 002011              |
|                                                                                     | ◆M型レーザースリット&特殊樹脂採用『高性能・制振・静音タイプ』<br>◆強靱なボディー&精密研磨の為、直進性抜群・軽切削感・美しい切削肌 |     |     |      |     |       |         |                     |
|                                                                                     | AL-110                                                                | 110 | 1.8 | 20   | 30  | 中心交互刃 | ¥5,400  | 001915              |
|                                                                                     | AL216-80                                                              | 216 | 2.4 | 25.4 | 80  | 中心交互刃 | ¥14,700 | 002004              |
|                                                                                     | AL255-80                                                              | 255 | 2.6 | 25.4 | 80  | 中心交互刃 | ¥18,200 | 002028              |
|                                                                                     | AL255-100                                                             | 255 | 2.6 | 25.4 | 100 | 中心交互刃 | ¥20,200 | 002035              |
|                                                                                     | AL255-120                                                             | 255 | 2.6 | 25.4 | 120 | 中心交互刃 | ¥22,600 | 002042              |
|                                                                                     | AL305-100                                                             | 305 | 2.8 | 25.4 | 100 | 中心交互刃 | ¥23,800 | 002059              |
|                                                                                     | AL305-120                                                             | 305 | 2.8 | 25.4 | 120 | 中心交互刃 | ¥25,100 | 002066              |
|                                                                                     | AL335-100                                                             | 335 | 3.0 | 25.4 | 100 | 中心交互刃 | ¥26,600 | 002073              |
|                                                                                     | AL355-100                                                             | 355 | 3.0 | 25.4 | 100 | 中心交互刃 | ¥28,800 | 002080              |
|                                                                                     | AL355-120                                                             | 355 | 3.0 | 25.4 | 120 | 中心交互刃 | ¥29,600 | 002097              |
|                                                                                     | AL380-100                                                             | 380 | 3.0 | 25.4 | 100 | 中心交互刃 | ¥39,700 | 002103              |
|                                                                                     | AL380-120                                                             | 380 | 3.0 | 25.4 | 120 | 中心交互刃 | ¥31,800 | 002110              |
|                                                                                     | AL405-100                                                             | 405 | 3.2 | 25.4 | 100 | 中心交互刃 | ¥36,900 | 002127              |
|                                                                                     | AL405-120                                                             | 405 | 3.2 | 25.4 | 120 | 中心交互刃 | ¥38,600 | 002134              |
|                                                                                     | AL455-120                                                             | 455 | 3.2 | 25.4 | 120 | 中心交互刃 | ¥57,800 | 002158              |