



プラスチックケース

型番目次/
Photo
INDEX

プラスチック
ケース

キャリング
ケース

防水・防塵
樹脂ボックス

防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス

端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーシング/
グラウンド

アルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

アルミサッシ
ケース

メタル
ケース

フリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース/
サブラック

棚板/
ラックパネル

電池ボックス/
ホルダー

アクセサリ/
シールド/
熱対策部品

機構材

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内

- 材質 / 表面処理：ガラスエポキシ (FR-4) / スルーホール鉛フリーハンドレジスト
- 厚み $t=1.6、2.54$ mmピッチのユニバーサル基板です。
- 当社のケースSW、SS、SY、TW、TWN、PWシリーズにぴったりサイズの基板です。
- 環境対策を考慮して鉛フリーハンダを採用しました。
- TNF160-240は汎用ユニバーサル基板の為カットしてご利用ください。

■ お客様の指定寸法で切断・加工を承っております。

商品内容	納期
標準品	即日発送 (当社営業日 PM3:00迄)
切断品	実働2日目発送 (当社営業日)
フライス加工・穴加工品	実働3日目発送 (当社営業日)

オプション部品 (別売)

<p>六角ジュラコンスペーサー DSシリーズ P1-173</p>	<p>中空ジュラコンスペーサー DCシリーズ P1-173</p>	<p>スペーサー取付用ビスセット MTシリーズ P1-173</p>	<p>タッピングスペーサー TPSシリーズ P1-171</p>
<p>M3・M4インサートナット入り貼付ボス T-600・T-700 P1-172</p>	<p>タッピングビス用貼付ボス ASRシリーズ P1-172</p>	<p>基板押さえスポンジ URシリーズ P1-174</p>	<p>基板取付タッピングビス EMシリーズ P1-177</p>