

キャスター CASTERS

単位:mm

● ボルトタイプ

インチネジブッシング(1/2"×12)と併せてご利用下さい。

材質	車輪径 (呼称寸法)	外 観	タイプ	品 番	旧 品 番	色	取付高	偏心	最大荷重	箱入数
ソフトゴム	2インチ (50mm相当)		自在	T322S-1	(B20SRS)	●	75	26	40kgf	100
			ブレーキ付き自在	T322S-1B	(B20SRB)	●				
	3インチ (75mm相当)		自在	T363S-1	(B30SRS)	●	99	29.5	45kgf	50
			ブレーキ付き自在	T363S-1B	(B30SRB)	●				
ウレタン	2インチ (50mm相当)		自在	T322S-2	(B20URS)	●	75	26	40kgf	100
			ブレーキ付き自在	T322S-2B	(B20URB)	●				
	3インチ (75mm相当)		自在	T503S-2	(B30URS)	●	102	35.5	100kgf	32
			ブレーキ付き自在	T503S-2B	(B30URB)	●				

※ボルトタイプキャスター使用時、キャスター締め付けの際は、19mm薄口スパナをご利用ください。(3インチ ウレタンキャスターのみ22mm薄口スパナになります。)

WR-19/22 **スパナ**

※差込みタイプ・ボルトタイプの締め用(薄口)

GAP-03H-E (旧品番GAP-3H-ESD)

用途
ストライプパイプに静電対策用差込みキャスターを使用される場合は上記のGAP-03H-Eをご使用下さい。(固定タイプキャスター使用の際は不要。)ストライプパイプと固定キャスターをタッピングネジにて固定する場合、黒いラインにビスを打込んで下さい。

FS-P04 (旧品番F-SP) 樹脂スペーサー

〈アウトター式〉適合パイプ 28φ(呼称外径)のパイプ全種 (スライドパイプ・フラットパイプは除く)

色:黒(非静電)

※挿入方向にご注意下さい。

※樹脂コーティングパイプ用から、SUH/ECOパイプ用へ切り替える場合 (SUH / ECOパイプ専用)

品番	FS-R01	FS-R02	FS-C01
形状	差込みキャスター用ゴム L=20mm 内径13mm 外径25mm	差込みキャスター用ゴム L=42mm 内径13mm 外径25mm	差込みキャスター用 スチールキャップ
用途	上記別売りパーツを使用して頂く事で樹脂コーティングパイプ用差込みキャスターを、SUHパイプ・ECOパイプ用に切り替える事が可能です。ご利用中のキャスターの車輪径によって取付ゴムの種類が異なりますのでご注意ください。		
	適合キャスター FS-R01 FC302S-2 / FC302S-2B FC302S-1 / FC302S-1B FC303S-2 / FC303S-2B FC303S-1 / FC303S-1B	適合キャスター FS-R02 FC363S-4 / FC363S-4B FC364S-4 / FC364S-4B FC363S-E / FC363S-EB FC364S-E / FC364S-EB	

※SUH/ECOパイプ用から、樹脂コーティングパイプ用へ切り替える場合 (ABSパイプ専用)

品番	FC-R01	FC-R02	FC-C01
形状	差込みキャスター用ゴム L=20mm 内径13mm 外径23.2mm	差込みキャスター用ゴム L=42mm 内径13mm 外径23.2mm	差込みキャスター用 スチールキャップ
用途	上記別売りパーツを使用して頂く事でECOパイプ・SUHパイプ用差込みキャスターを、樹脂コーティングパイプ用に切り替える事が可能です。ご利用中のキャスターの車輪径によって取付ゴムの種類が異なりますのでご注意ください。		
	適合キャスター FC-R01 FS302S-2 / FS302S-2B FS302S-1 / FS302S-1B FS303S-2 / FS303S-2B FS303S-1 / FS303S-1B	適合キャスター FC-R02 FS363S-4 / FS363S-4B FS364S-4 / FS364S-4B FS363S-E / FS363S-EB FS364S-E / FS364S-EB	

■ 差込みキャスターの取付方法

- ①パイプ内面のバリを取って下さい。
- ②ナットを緩めてからパイプにしっかり挿入して下さい。
(納入時にナットが締めパイプに挿入しにくいことがあります。)
- ③締め用(薄口)スパナ(品番WR-19/22)でナットを締めて下さい。

