

パイプ各種



樹脂コーティングパイプ

表面に樹脂コーティングを施したパイプです。

DP2807-4 樹脂コーティングパイプ



| | |
|-----------------|--------------------------|
| 板厚 | 0.7mm |
| 芯材 | スチール |
| 外径 | 28mm(呼称寸法) |
| 定尺 | 4m(呼称寸法) |
| 表面 | ASA樹脂コーティング (樹脂厚t1.1) |
| 質量 | 505g/m |
| 10mmたわみ強度420N・m | |

| 色品番 | |
|-------------|--------|
| DP2807-4-IV | アイボリー |
| DP2807-4-N | グリーン |
| DP2807-4-K | ダークブルー |
| DP2807-4-R | レッド |
| DP2807-4-YE | イエロー |
| DP2807-4-G | ライトグレー |
| DP2807-4-Y | ダークグレー |
| DP2807-4-B | ブラック |

DP2807-4-PS 樹脂コーティングパイプ



パールシルバー

*DP2807パールシルバーは溶着剤TK-100Sでは溶着ができません。

| | |
|-----------------|-----------------------------|
| 板厚 | 0.7mm |
| 芯材 | スチール |
| 外径 | 28mm(呼称寸法) |
| 定尺 | 4m(呼称寸法) |
| 表面 | ABS-PO樹脂コーティング (樹脂厚t1.1) |
| 質量 | 505g/m |
| 10mmたわみ強度420N・m | |

| 色品番 | |
|-------------|---------|
| DP2807-4-PS | パールシルバー |

DP2814-4 樹脂コーティングパイプ

高強度タイプ



アイボリー

| | |
|-----------------|--------------------------|
| 板厚 | 1.4mm |
| 芯材 | スチール |
| 外径 | 28mm(呼称寸法) |
| 定尺 | 4m(呼称寸法) |
| 表面 | ASA樹脂コーティング (樹脂厚t1.1) |
| 質量 | 830g/m |
| 10mmたわみ強度870N・m | |

| 色品番 | |
|-------------|-------|
| DP2814-4-IV | アイボリー |

EP2807-4 静電樹脂コーティングパイプ

静電対策



静電ブラック

| | |
|-----------------|--------------------------|
| 板厚 | 0.7mm |
| 芯材 | スチール |
| 外径 | 28mm(呼称寸法) |
| 定尺 | 4m(呼称寸法) |
| 表面 | ASA樹脂コーティング (樹脂厚t1.1) |
| 質量 | 505g/m |
| 10mmたわみ強度420N・m | |

| 色品番 | |
|------------|--------|
| EP2807-4-B | 静電ブラック |

- 10mmたわみ強度は、パイプ1mの長さを両支点にしてセンターに集中荷重を加えた値です。
- パイプ曲げ強度はP160・161技術資料をご参照ください。
- 樹脂コーティングパイプの耐熱温度は-10℃~50℃です。耐薬品性・耐候性についてはP160技術資料をご参照ください。