

パイプカッター

GS-25 パイプカッター

ECOパイプ

SUHパイプ

樹脂パイプ



パイプをクランプし、刃を回転させてパイプをカットします。
安全カバー付きで、作業の安全性を高めました。

定格電圧	100V
消費電力	100W
周波数	50/60Hz
機械寸法	W360mm×D250mm×H220mm
質量	27kg



カッターホイール(替刃)

品番 **CMC-25C**

●カッターホイールは本体に標準として装着されています。

●板厚0.7mm~1.4mmまでの丸径パイプ専用。
※異形パイプの加工には対応していません。

EHC60US-BR30 パイプカッター(コーンリーマ付き)^{※1}

ECOパイプ

SUHパイプ

樹脂パイプ



コーンリーマ
内蔵

火花、切粉、外バリ無し of きれいな切り口。
パイプの内バリを取るためのコーンリーマ内蔵。
チャッキング、バイスも不要。パイプに傷をつけないウレタンローラー仕様。
軽量、コンパクトボディで抜群の機動力。耐久性に優れたベアリング付きの刃と、アルミ合金の強靱なボディ。
長尺パイプの切断はオプションのパイプサポートと併用することでさらに安全、確実です。

定格電圧	100V
消費電力	400W
周波数	50/60Hz
機械寸法	W325mm×D270mm×H345mm
質量	13.5kg

写真はイメージです。

●板厚0.7mm~1.4mmまでの丸径パイプ専用。
※異形パイプの加工には対応していません。

オプション各種

EHCC60 本体カバー



(メーカーオプション)
●本体カバーはメーカー出荷時のオプションとなります。
※部品のみでのお取り寄せはできません。

写真は本体カバー装着イメージ

EHCS60U パイプサポートU



EHCE70 カッターホイール(替刃)



●カッターホイールは本体に標準として装着されています。

HC-1 ハンドカッター

ECOパイプ

SUHパイプ

樹脂パイプ



手でパイプをカットすることが可能です。

色	ブラック
サイズ	38mm×55mm×245mm
質量	490g



ハンドパイプカッターHC-1用替刃

品番 **PK-1**

●カッターホイールは本体に標準として装着されています。

●板厚0.7mm~1.4mmまでの丸径パイプ専用。
※異形パイプの加工には対応していません。

※1 コーンリーマはメーカー出荷時のオプションになります。部材のみでのお取り寄せはできません。