


# VTZ-6/2, -PE


6mm<sup>2</sup>, 40A

RoHS 対応

UL US




■ 標準端子 (色: 灰)



標準価格151円/1個 販売単位(50)


■ アース端子 (色: 緑)



標準価格379円/1個 販売単位(20)

■ 定格

	一般仕様	UL認定仕様	TÜV認定仕様
電線サイズ	0.5mm <sup>2</sup> ~6mm <sup>2</sup>	AWG20~10 (撚り線、絶縁付棒端子撚り線、単線)	AWG20~10
絶縁電圧	AC・DC600V	AC・DC600V	AC・DC600V
通電電流	40A	40A	40A

適合圧着端子	棒タイプDIN46228-4準拠  L=12
電線むき長さ	12mm

■ VTZ-6/2適合アクセサリ

RoHS 対応

側板	記名板	ショートバー
注文形式 VTZ-6/2E 材質: ナイロン66  標準価格41円/1枚 販売単位(50)	注文形式 AM-10 材質: PVC 無地タイプ  寸法(0.5t×10W×1200L) 標準価格59円/1枚 販売単位(50)	注文形式 BBZ6-□ □: 2(2種)  □: 4(4種)  □: 8(8種)  販売単位(50)
レール	止メ金具	
材質: アルミA6063 DASタイプ  DAVタイプ  標準価格742円/1本 販売単位(100) 標準価格736円/1本 販売単位(100) 上記標準価格はL=1000mmの場合 詳しくはA1-96ページ参照	注文形式 HDV-2 材質: SPCC  標準価格74円/1個 販売単位(50)	

■ 組端子台(工場組立出荷品)

VTZ-6/2中間板と上記アクセサリ類をレール上に組付けた上  
完成品として納品する事ができます。

注文形式:

VTZL-6/2※-□P(-△)

□: 色指定 (指定なし: 灰, R: 赤, BL: 青, O: 橙) 極数記入


-△=6/2-PE-□P (アース端子混在の場合)

端子台全長 L = 端子幅(8.2mm) × 極数(P) + 側板2枚(4mm)

記名板の長さ = 端子幅(8.2mm) × 極数(P) + 0.5

レール寸法はA1-101ページをご参照ください。

VTZ6/2(-PE)



使用部品

中間板	VTZ-6/2: 2線タイプ
側板	VTZ-6/2E: 2線タイプ
記名板	AM-10
レール	DAV4
止メ金具	HDV-2

記名板、レールは指定極数(P数)に応じて当社で切断後組付けして出荷いたします。

寸法表

極数P	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
端子全長L	12.2	20.4	28.6	36.8	45	53.2	61.4	69.6	77.8	86	94.2	102.4	110.6	118.8	127
極数P	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
端子全長L	135.2	143.4	151.6	159.8	168	176.2	184.4	192.6	200.8	209	217.2	225.4	233.6	241.8	250