

## 仕様

ケーブルタイプ	丸形/40芯	導体抵抗 Ω/Km (20℃)	222以下
導体構成	7/0.127 (AWG28)	絶縁抵抗 MQKm (20℃)	1以上
導体外形	φ0.38mm	耐電圧	AC2000V 1分間
ケーブル外径	40芯φ 9.7mm	UL-STYLE	No.2464 80℃ 300V
定格電流	1A	難燃性	VW-1



ケーブル形式  
**KB40N-1H1H-※※M**

ケーブル長指定

- 0.5M
- 1M
- 1.5M
- 2M
- 3M
- 5M

標準設定機種・標準単価

ケーブル長	ケーブル形式	標準単価
0.5M	KB40N-1H1H-0.5M	2,700円
1M	KB40N-1H1H-1M	3,130円
1.5M	KB40N-1H1H-1.5M	3,560円
2M	KB40N-1H1H-2M	3,990円
3M	KB40N-1H1H-3M	4,850円
5M	KB40N-1H1H-5M	6,610円

特徴

- ◆シールド無し電線使用
- ◆ストレート形状40極
- ◆コネクタ両端 ヒロセ電機製 MILコネクタ1:1結線

ケーブル図

CN1  
メーカー：ヒロセ電機  
形式：HIF3BA-40D-2.54R

CN2  
メーカー：ヒロセ電機  
形式：HIF3BA-40D-2.54R

結線図

CN1	CN2
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40

RoHS 対応

ケーブル形式  
**KB40N-4F4F-※※M**

ケーブル長指定

- 0.5M
- 1M
- 1.5M
- 2M
- 3M
- 5M

標準設定機種・標準単価

ケーブル長	ケーブル形式	標準単価
0.5M	KB40N-4F4F-0.5M	3,650円
1M	KB40N-4F4F-1M	3,980円
1.5M	KB40N-4F4F-1.5M	4,270円
2M	KB40N-4F4F-2M	4,560円
3M	KB40N-4F4F-3M	5,170円
5M	KB40N-4F4F-5M	6,170円

特徴

- ◆シールド無し電線使用
- ◆ストレート形状40極
- ◆コネクタ両端 富士通製 FCN360形コネクタ1:1結線

ケーブル図

CN1  
メーカー：富士通コンポーネント  
形式：FCN367J-040AU/F

CN2  
メーカー：富士通コンポーネント  
形式：FCN367J-040AU/F

結線図

CN1	CN2
A1	A1
B1	B1
A2	A2
B2	B2
A3	A3
B3	B3
A4	A4
B4	B4
A5	A5
B5	B5
A6	A6
B6	B6
A7	A7
B7	B7
A8	A8
B8	B8
A9	A9
B9	B9
A10	A10
B10	B10
A11	A11
B11	B11
A12	A12
B12	B12
A13	A13
B13	B13
A14	A14
B14	B14
A15	A15
B15	B15
A16	A16
B16	B16
A17	A17
B17	B17
A18	A18
B18	B18
A19	A19
B19	B19
A20	A20
B20	B20

RoHS 対応

ケーブル形式  
**KB40N-4F1H-※※M**

ケーブル長指定

- 0.5M
- 1M
- 1.5M
- 2M
- 3M
- 5M

標準設定機種・標準単価

ケーブル長	ケーブル形式	標準単価
0.5M	KB40N-4F1H-0.5M	2,900円
1M	KB40N-4F1H-1M	3,210円
1.5M	KB40N-4F1H-1.5M	3,520円
2M	KB40N-4F1H-2M	3,830円
3M	KB40N-4F1H-3M	4,400円
5M	KB40N-4F1H-5M	5,440円

特徴

- ◆シールド無し電線使用
- ◆ストレート形状40極
- ◆コネクタ  
CN1：富士通製360形  
CN2：ヒロセ電機製MIL  
360形-MILコネクタ1:1結線

ケーブル図

CN1  
メーカー：富士通コンポーネント  
形式：FCN367J-040AU/F

CN2  
メーカー：ヒロセ電機  
形式：HIF3BA-40D-2.54R

結線図

CN1	CN2
A1	1
B1	2
A2	3
B2	4
A3	5
B3	6
A4	7
B4	8
A5	9
B5	10
A6	11
B6	12
A7	13
B7	14
A8	15
B8	16
A9	17
B9	18
A10	19
B10	20
A11	21
B11	22
A12	23
B12	24
A13	25
B13	26
A14	27
B14	28
A15	29
B15	30
A16	31
B16	32
A17	33
B17	34
A18	35
B18	36
A19	37
B19	38
A20	39
B20	40

RoHS 対応

シリコン  
ブレード  
ターミナル

製品  
ガイド

PRS

PCE

5mm  
ピッチ  
PCV5

7mm  
ピッチ  
PCN7

PLC対応  
PCN7  
PCV5

7.62mm  
ピッチ  
PCN  
(圧着  
端子式)

5mm  
ピッチ  
PCV5  
(コモン  
端子台)

7.62mm  
ピッチ  
PCN  
(コモン  
端子台)

5mm  
ピッチ  
PCI  
(コネクタ  
端子台)

7.62mm  
ピッチ  
PCI

5mm  
ピッチ  
PCS

8mm  
ピッチ  
PCTL

8mm  
ピッチ  
PCP

7.62mm  
ピッチ  
PCFB

PCRY

標準  
ケーブル

アクセ  
サリ

レール  
寸法表