

直取付型組端子台シリーズ適合アクセサリ

カバー

RoHS 対応

●標準カバー（長さ：1m）

材質：PC（ポリカーボネート透明）

材質：塩ビ（塩化ビニール透明）

形式	適合端子台	販売単位
CA-23	RTK-10M	20
CA-30	ATK-10、CTK-10S、CTKC-10S、CTK-15S、CTK-15CTKC-15S、CTK-15R、CTKC-15R、CTWK-15S2	
CA-34	ATK-15H、ATJK-10、ATJK-20、CTK-25SCTKC-25S、CTK-30	
CA-36	ATK-20、CTKC-35S	
CA-40	ATK-30、ATJK-30	
CA-47	ATK-60、CTKC-65S	
CA-57	ATK-100、CTKC-100	
CA-60	CTKC-150	
CA-69	ATK-150	

注文形式	適合端子台	販売単位
ATC-200	ATK-200	1
ATC-300	ATK-300	
ATC-400	ATK-400	
	ATK-500 ATK-600	

材質：PC（ポリカーボネート透明）

注文形式	適合端子台	販売単位
CTC-200	CTKC-200	1
CTC-300	CTKC-300	
CTC-400	CTKC-400	
CTC-600	CTKC-600~1000	

●スペシャルカバー

安全性を重視したい場合にお使いください。詳しくはA2-24及びA2-48ページをご参照ください。

記名板

RoHS 対応

※L=25m以上の長物記名板もあります。
詳しくはA7-7ページをご参照ください。

●無地(標準)タイプ

形式	適合端子台	材質	寸法	販売単位
AP-6.5	BT-201、BT-301	PVC(白)	0.5t×6.5W×900L	50
M-1LE	ATK-10~ATK-150、ATJ-10~ATJ-30	PVC(白)	0.5t×8.5W×1000L	50
M-2LE	CTK-15~CTK-25S、CTKC-10S~CTKC-150CTWK-15S2	PVC(白)	0.5t×8.5W×2000L	50
AM-10	RTK-10M	PVC(白)	0.5t×10W×1200L	50
AP-12	ATK-200~ATK-600CTKC-200~CTKC-1000	PVC(白)	0.5t×12W×900L	50

●線入りタイプ

形式	適合端子台	材質	寸法	販売単位
CTE-10(7mm)	CTK-10S、CTKC-10S	PVC(白)	0.5t×8.5W×670L	50
CTE-15(8mm)	ATK-10、ATJK-10、CTK-10、CTK-15SCTKC-15S、CTK-15R、CTKC-15R、CTK-15	PVC(白)	0.5t×8.5W×670L	50
AM-8.5P10(10mm)	ATK-15、ATJK-20	PVC(白)	0.5t×8.5W×670L	50
CTE-25(11mm)	ATK-20、CTK-30、CTK-25S、CTKC-25S	PVC(白)	0.5t×8.5W×670L	50
CTE-35(14mm)	ATK-30、CTKC-35S	PVC(白)	0.5t×8.5W×670L	50
AM-10P7(7mm)	RTK-10M	PVC(白)	0.5t×10W×670L	50

シャフト

RoHS 対応

形式	適合端子台	材質	寸法	販売単位
SF3-10	RTK-10M	鉄	φ3×1000L	10
SF4-10	ATK-10~ATK-15H、CTK-15~CTK-25S	鉄	φ4×1000L	10
SA4-10	CTKC-10S~CTKC-65S	アルミ	φ4×1000L	10
SF5-10	ATK-20~ATK-600、CTKC-100~CTKC-150	鉄	φ5×1000L	10