



HAP 右ネジ $\angle$ 30°

外径許容差 ( $\phi D$ )  $\begin{matrix} 0 \\ -0.02 \end{matrix}$

外径 $\phi D$	刃長 L c	全長 L	柄径 $\phi d$	刃数	標準価格
3	10	50	6	2	
4	12	50	6	2	
5	15	55	6	2	
6	15	55	6	2	

被削材種 型番	鋳物	炭素鋼	合金鋼	工具鋼	調質鋼	ステンレス鋼	アルミ合金	銅合金	チタン合金	耐熱合金
	FC, FCD	S45C	SCM	SKD	NAK, HPM	SUS	Al	Cu	Ti6Al4V	インコネル
硬度	~300HB	~200HB	~250HB	~35HRC	~45HRC	~35HRC				
FM							○	○		