



100G-N

トラック型 ナイロン車輪

- 本体材質／冷間圧延鋼板 (SPCC)
- 表面処理／黒色亜鉛めっき
- 車輪材質／ポリアミド樹脂 (ナイロン 6)
UL規格 (94V-2) 仕様

- 取り付け座は、衝撃力などバランスよく吸収する三角形にしてあります。また、取り付け穴は従来の4つ穴式を3つ穴式として取り付け工数の省力化を図りました。
- 黒色ボディと鮮やかなカラーの車輪、用途や条件に合わせた選択ができます。



100G-N [B]

ブラック [B]

※車輪カラーは各サイズ共にブラック、ライトブルー、マルーンの3色ございます。

100G-Ns

トラック型 ストップバー付 ナイロン車輪

- 本体材質／冷間圧延鋼板 (SPCC)
- 表面処理／黒色亜鉛めっき
- 車輪材質／ポリアミド樹脂 (ナイロン 6)
UL規格 (94V-2) 仕様

- 高性能なストップバー機構は、ウレタンパッドで車輪側面 (左右2点) を確実に押さえる、安全性を考慮した独自の新構造です。
- ストップバーのON・OFFは、ステップを押し下げてON、上げてOFFするだけの簡単操作です。
- ストップバー・ステップの材質は、外力からの衝撃に耐えるために、強化ナイロン樹脂を採用しています。
- 黒色ボディと鮮やかなカラーの車輪、用途や条件に合わせた選択ができます。



100G-Ns [B]

ブラック [B]

※車輪カラーは各サイズ共にブラック、ライトブルー、マルーンの3色ございます。

600G-N

固定型 ナイロン車輪

- 本体材質／冷間圧延鋼板 (SPCC)
- 表面処理／黒色亜鉛めっき
- 車輪材質／ポリアミド樹脂 (ナイロン 6)
UL規格 (94V-2) 仕様

- 取り付け面には、エンボス加工を施し、強度アップをはかりました。また、取り付け穴は従来の4つ穴式を2つ穴式として、取り付け工数の省力化を図りました。
- 黒色ボディと鮮やかなカラーの車輪、用途や条件に合わせた選択ができます。
- ◆ 600G-Nシリーズはストップバー付はございません。
- ◆ 上記100G-Nシリーズと組み合わせて使用できます。



600G-N [B]

ブラック [B]

※車輪カラーは各サイズ共にブラック、ライトブルー、マルーンの3色ございます。