



100JH-P

トラック型 中重量用

特殊合成樹脂車輪

- 本体材質／冷間圧延鋼板（SPCC）
- 表面処理／電気亜鉛めっき（光沢クロメート）
- 車輪材質／フェノール樹脂

- 特殊合成樹脂車輪を使用しておりますので、耐荷重が大きく軽く始動いたします。
- 長期間固定されていても荷重による歪みが残りません。
- コンパクトで許容荷重が中量車と重量車の中間荷重のものです。用途に合わせてお選びください。



105JH-P

100JH-Ps

トラック型 中重量用 ストッパー付

特殊合成樹脂車輪

- 本体材質／冷間圧延鋼板（SPCC）
- 表面処理／電気亜鉛めっき（光沢クロメート）
- 車輪材質／フェノール樹脂

- 特殊合成樹脂車輪を使用しておりますので、耐荷重が大きく軽く始動いたします。
- 長期間固定されていても荷重による歪みが残りません。
- コンパクトで許容荷重が中量車と重量車の中間荷重のものです。用途に合わせてお選びください。



105JH-Ps

600JH-P

固定型 中重量用

特殊合成樹脂車輪

- 本体材質／冷間圧延鋼板（SPCC）
- 表面処理／電気亜鉛めっき（光沢クロメート）
- 車輪材質／フェノール樹脂

- 特殊合成樹脂車輪を使用しておりますので、耐荷重が大きく軽く始動いたします。
- 長期間固定されていても荷重による歪みが残りません。
- コンパクトで許容荷重が中量車と重量車の中間荷重のものです。用途に合わせてお選びください。
- ◆ 600JH-P シリーズはストッパー付がございません。
- ◆ 上記100JH-Pシリーズと組み合わせて使用できます。



605JH-P

※車輪の詳細については、P67～P70をご参照ください。 ※ストッパーの詳細については、P71～P74をご参照ください。