



100HB-P

トラック型 重量用ローラーベア入り
特殊合成樹脂車輪

- 本体材質 / 冷間圧延鋼板 (SPCC)
- 表面処理 / 電気亜鉛めっき (光沢クロメート)
- 車輪材質 / フェノール樹脂

- 驚異的に始動、走行性能が優秀な重量用キャスターです。
- 長期間固定されても荷重による歪み残りません。
- 車輪回転部にローラーベアリングが入っておりますので荷重に対する耐久力が高いうえ、車輪回転が円滑です。



108HB-P

※ 104ZH-Pはローラーベアリングが組み込まれておりません。

100HB-Ps

トラック型 重量用ローラーベア入り
ストッパー付 特殊合成樹脂車輪

- 本体材質 / 冷間圧延鋼板 (SPCC)
- 表面処理 / 電気亜鉛めっき (光沢クロメート)
- 車輪材質 / フェノール樹脂

- 驚異的に始動、走行性能が優秀な重量用キャスターです。
- 長期間固定されても荷重による歪み残りません。
- 車輪回転部にローラーベアリングが入っておりますので荷重に対する耐久力が高いうえ、車輪回転が円滑です。



105HB-Ps

108HB-Ps

※ 104ZH-Psはローラーベアリングが組み込まれておりません。

600HB-P

固定型 重量用ローラーベア入り
特殊合成樹脂車輪

- 本体材質 / 冷間圧延鋼板 (SPCC)
- 表面処理 / 電気亜鉛めっき (光沢クロメート)
- 車輪材質 / フェノール樹脂

- 驚異的に始動、走行性能が優秀な重量用キャスターです。
- 長期間固定されても荷重による歪み残りません。
- 車輪回転部にローラーベアリングが入っておりますので荷重に対する耐久力が高いうえ、車輪回転が円滑です。
- ◆ 600HB-Pシリーズはストッパー付がございません。
- ◆ 上記100HB-Pシリーズと組み合わせて使用できます。



608HB-P

※ 604ZH-Pはローラーベアリングが組み込まれておりません。

※車輪の詳細については、P67～P70をご参照ください。 ※ストッパーの詳細については、P71～P74をご参照ください。